

**Artikelnummer:** 156826

**Kurzbeschreibung:** Werkbank model 8466, 2 schuifladen, 2 deuren, in hoogte verstelbaar, B 1250 x D 700 x H 840-1040 mm



**Langbeschrijving:** Werkbank model 8466, 2 schuifladen, 2 deuren, in hoogte verstelbaar: Deze werkbank model 8466 heeft twee lades en twee deuren. De werkbank Model 8466 is in hoogte verstelbaar en verkrijgbaar in twee breedtes. Dit model van de werkbank uit de serie 8466 biedt u naast een 40 mm dik en reeds geschuurd en geolied werkblad van massief beukenhout veel bergruimte. Dit wordt mogelijk gemaakt door twee lades van elk 180 mm hoog en twee schapruimtes die met twee deuren kunnen worden afgesloten. De lades kunnen lasten tot 100 kg dragen en bieden een uitschuifbaarheid van 90 procent en een openingsbreedte van 180 graden. Onder het werkblad bevindt zich ook een 4-zijdig draagframe. De werkbank model 8466 is in hoogte verstelbaar dankzij de framevoeten met niveaucompensatie en antislipknoppen. Hierdoor kunt u de hoogte van de werkbank individueel aanpassen van 840 mm tot 1040 mm. De werkbank is afsluitbaar en heeft ErgoScript-handgrepen met etiketteerstroken. Het wordt volledig geassembleerd geleverd en is verkrijgbaar in een breedte van 1250 mm of 1500 mm. <b>Meer details:</b>

- Werkblad: massief beukenhout
- Oppervlakte geslepen en geolied
- Dikte van het werkblad: 40 mm
- Gelaste constructie (diepte 650 mm) met framevoetjes van stalen buis Profi I (45 x 45 x 45 x 2 mm)
- In hoogte verstelbare framevoeten met niveaucompensatie en anti-slipknop
- ErgoScript-stuur met labelstrips
- 2 lades: 2 x 180 mm
- Met handgreep/pushbalk (los meegeleverd)
- Ladecapaciteit: 100 kg
- Laden: Uittreksel 90 procent
- Binnenafmetingen van de lade: B 490 x D 560 mm.
- 2 deuren: 1 x 360 mm, openingsbreedte 180 graden, zelfsluitende veerscharnieren, 1 x 360 mm, zelfsluitende veer scharnieren
- Centrale vergrendeling: slot met 2 sleutels
- Steunframe (4-zijdig) onder het werkblad
- Oppervlaktebelasting: max. 1250 kg
- Materiaal: beukenhout
- Milieuvriendelijke poedercoating in lichtgrijs RAL 7035 en gentiaanblauw RAL 5010
- Levering volledig gemonteerd
- Diepte: 700 mm
- Breedte: naar keuze 1250 mm of 1500 mm of 1500 mm breed.
- Hoogte: 840 tot 1040 mm

