

# Druckluftwerkzeuge

## Schlagschrauber

Betriebsdruck: 6 bar

Typ	Gewicht kg	Luftverbrauch l/min.	Drehmoment Nm	Drehzahl min. <sup>-1</sup>	Antriebs- vierkant	Geräusch- pegel	Luft- anschluss	Anforde- rungstyp
<b>Standard</b>								
AM 2020	2,1	250	400	6000	1/2" (12,7 mm)	87 dB (A)	Rp 1/4"	★ ★ ★ ★
<b>Industrierausführung mit Stiftschlagwerk</b>								
2205	2,5	350	580	7800	1/2" (12,7 mm)	87 dB (A)	Rp 1/4"	★ ★ ★ ★
<b>Industrierausführung mit DUOPACT-Schlagwerk</b>								
2203 <b>NEU</b>	1,1	594	650	10500	1/2" (12,7 mm)	90 dB (A)	Rp 1/4"	★ ★ ★ ★
2267	1,25	510	660	10200	1/2" (12,7 mm)	93 dB (A)	Rp 1/4"	★ ★ ★ ★
2277	2,0	700	1250	8200	1/2" (12,7 mm)	93 dB (A)	Rp 1/4"	★ ★ ★ ★
2315	4,7	990	1500	5600	3/4" (19,0 mm)	91 dB (A)	Rp 3/8"	★ ★ ★ ★
2377	3,4	970	1950	6000	3/4" (19,0 mm)	97 dB (A)	Rp 3/8"	★ ★ ★ ★
2425*	9,4	1020	2450	3200	1" (25,4 mm)	98 dB (A)	Rp 1/2"	★ ★ ★ ★
2437 Xi	7,2	1100	2700	6000	1" (25,4 mm)	101 dB (A)	Rp 1/2"	★ ★ ★ ★



Typ AM 2020



Typ 2205



Typ 2203



Typ 2277



Typ 2267



Typ 2315



Typ 2377



Typ 2425



Typ 2433 Xi



Pneumatik-Öl  
auf Seite 1048

## Schrauberköcher

- Vorteile:**
- Hält das Werkzeug immer griffbereit
  - Schützt das Werkzeug vor äußeren Einflüssen
  - Sorgt für erhöhte Sicherheit durch einen freien Arbeitsbereich

Robuster Industriegummi schützt Ihr Druckluftwerkzeug und hält es sicher in seiner Position. Diesen Köcher an der Wand befestigt bietet Ihren Werkzeugen den optimalen Schutz. Durch seine konisch zulaufende Form deckt der Köcher fast jede Werkzeuggröße ab.



Typ	Durchmesser	Höhe	Befestigungsbohrung
SCHRAUBERKÖCHER	70 mm/110 mm	145/170	M 6

## Kraftstecknüsse-Sets für Schlagschrauber

Typ	Ausführung	SW	für Antrieb
<b>Kraftstecknüsse-Sets</b>			
3113	13-tlg. Satz in KU-Kassette	7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und 19	3/8" (9,52 mm)
4114	14-tlg. Satz in KU-Kassette	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26 und 27	1/2" (12,7 mm)
618	8-tlg. Satz in KU-Kassette	26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 und 38	3/4" (19,0 mm)
818	8-tlg. Satz in KU-Kassette	27, 30, 32, 33, 35, 36, 38 und 41	1" (25,4 mm)
<b>LKW-Kraftstecknüsse-Sets</b>			
814D	4-tlg. schlagfest	27, 32, 33 und 36	1" (25,4 mm)
<b>Kraftstecknüsse-Sets, lang, mit PVC-Überzug für Alu-Rad-Montage</b>			
413WP	3-tlg. Satz in KU-Kassette	17, 19 und 21	1/2" (12,7 mm)



Typ 4114



Typ 818



Typ 413WP

## Kraftstecknüsse lang für Schlagschrauber

Ausführung: lang, dünnwandig, gebläst

Typ	SW	für Antrieb
842017	17	1/2" (12,7 mm)
842019	19	1/2" (12,7 mm)
842021	21	1/2" (12,7 mm)
842024	24	1/2" (12,7 mm)



Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.