



Netzwerkkabel mit Cat6a-Stecker und Cat7-Rohkabel, S/FTP

100% Kupfer, LS0H, 1,5 m, grau

Part No.: **740739**

EAN-13: 0766623740739 | UPC: 766623740739

Die maximale Leistung für Ihre Netzwerkinfrastruktur
Dieses Premium-Netzwerkkabel von Intellinet Network Solutions kombiniert die besten Eigenschaften, die Sie von einem Kabel erwarten: Vergoldete Kontakte für höchste Anschlussqualität, halogenfreie LS0H-Ummantelung zur Verhinderung von giftigen Gasen im Brandfall und mit S/FTP die maximal mögliche Schirmung.

Warum Cat6a-Modularstecker?

Da es noch keinen offiziellen Standard für einen Cat7-Stecker gibt, verwendet Intellinet Network Solutions den höchsten TIA/EIA-zertifizierten Standard, der aktuell möglich ist. Damit ist dieses Kabel selbst für anspruchsvollste 10-Gigabit-Netzwerke geeignet.

Merkmale:

- Cat7-getestet bis 600 MHz
- S/FTP & AWG 26
- Cat6a RJ45-Stecker, vergoldete Kontakte
- Halogenfreies Kabel (LSZH/LS0H) mit vergossener Tülle
- Konform mit T568A- und T568B-Standards
- Vollständig abwärtskompatibel zu den vorherigen Kabelkategorien inkl. Cat6a, Cat6, Cat5e und Cat5
- 10 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate • CE • RoHS • REACH • Cat7-Rohkabel mit Cat6a-Modularsteckern

- Schirmung: S/FTP: S = braided Shielding/Geflechtsschirmung - FTP = Foiled Twisted Pair: Paare in Metallfolie ("PIMF")
- LSZH/LS0H (Low Smoke Zero Halogen - halogenfrei)
- Garantiert 100% Kupfer
- Geeignet für 10 Gigabit-Netzwerke (10/100/1000/10000 Mbit/s)
- EIA/TIA 568-konform

