

**Artikelnummer:** 305064

**Kurzbeschreibung:** Hochhubwagen EPS4015

**Langbeschreibung:** Hochhubwagen EPS: Die elektrischen Hochhubwagen aus der Reihe E-PS0 sind hervorragend für den Einsatz im Einzelhandel z.B. in Supermärkten oder Fachmärkten geeignet. Ausgelegt sind die elektrischen Hochhubwagen um dort zu Kommissionieren. Aber auch für den Transport von palettierten und unpalettierten Waren eignen sich die elektrischen Hochhubwagen der Serie PS0 hervorragend. Die Gabeln der Hochhubwagen sind mit einer Länge von 640 mm besonders für Display, Halb- und Spezialpaletten geeignet. Mit einem Handgriff lässt sich die bei den elektrischen Hochhubwagen der Reihe E-PS0



enthaltene Plattform einfach an oder wieder abbauen, wodurch Sie schnell und flexibel auf Arbeitsanforderungen reagieren können. Einfaches heben und senken per Knopfdruck. Die elektrischen Hochhubwagen sind mit einem integrierten Ladegerät ausgestattet, sodass sie einfach an jeder Steckdose (230V/16A) aufgeladen werden können. Tragfähigkeit: 400 kg Hubhöhe bis 1,5 m handlich und kompakt, einfach in der Handhabung elektrischer Hubantrieb einfach an jeder Steckdose aufladbar mit Plattform (abnehmbar) oder Gabelzinken für Displays, Halb- oder Spezialpaletten nutzbar ideal als Mitnahmeggerät auf LKW hochwertige Polyurethan-Lenk- und Bockrollen robuste Feststellbremse an beiden Lenkrollen Gabelzinkenma sse (l/b/h): 640/110/50 mm Gabelausenabstand (b): 545 mm Plattformma sse (l x b): 650 x 575 mm Gesamtma sse: L 1140 x B 600 mm Hubgeschwindigkeit (mm/s): 80/185 Hubmotor (kw): 0,7 DC Batteriekapazität (V/Ah): 12/60 Wenderadius (WA): 940 mm Modell EPS4012 Hubbereich: 90 - 1.200 mm Höhe Hubgerüst (min/max): 1425/1505 mm Ma sse: L 1140 x B 575 x H 1425 mm Gewicht: 118 kg Modell EPS4015 Hubbereich: 90 - 1.500 mm Höhe Hubgerüst (min/max): 1725/1800 mm Ma sse: L 1140 x B 600 x H 1725 mm Gewicht: 121 kg

**EAN/GTIN:** 4260151123508