



ROLINE HDMI 4x1 QUAD Multi-Viewer Switch, nahtlose Umschaltung

Artikelnummer	14.01.3596
Hersteller	ROLINE
Hersteller-Art.-Nr.	14.01.3596
EAN (Einzelstück)	7630049632660

roline
Designed for Professionals



2160p

4K

Stellt den Video-Output von bis zu 4 HDMI-Quellen auf einem Monitor oder Projektor dar. Sie können zwischen verschiedenen Ansichten wählen, um den Inhalt von bis zu vier Quellen einzeln oder gleichzeitig zu sehen.

- Anwendungsbeispiel: Ein Anzeigegerät (Monitor/TV/Beamer) wird von bis zu vier High-Definition HDMI-Quellen wie zum Beispiel Blu-Ray-Playern gespeist. Per Knopfdruck kann die gewünschte Quelle zur alleinigen Anzeige oder bis zu vier Quellen auf einmal - in verschiedenen Darstellungsvarianten - ausgewählt werden. Wenn nur eine Quelle aktiv ist, stellt sich der Switch automatisch auf diese um.
- Die Eingänge können mit der IR-Fernbedienung umgeschaltet und auch über die integrierte Taste gesteuert werden
- Nahtlose Umschaltung
- Drei Anzeige-Modi mit jeweils verschiedenen Darstellungsvarianten
- Unterstützt 3840x2160@30Hz
- Unterstützt Equalizer TMDS-Ausgang: 25 MHz-225 MHz TMDS-Takt
- Unterstützt Blu-Ray 24/50/60fps/HD-DVD/xvYCC
- Die Installation ist ohne Software durchführbar - es müssen nur die HDMI-Kabel mit dem QUAD Multi-Viewer Switch verbunden werden.
- Flaches, schwarzes Metallgehäuse

- Fernbedienung im Lieferumfang enthalten
- Netzteil im Lieferumfang enthalten

Technische Daten:

- Eingang: 4x HDMI A Buchse
- Ausgang: 1x HDMI A Buchse

Technische Daten	
Hersteller	ROLINE
Produktgruppe	Splitter und Selektoren
Produkttyp	HDMI-Video-Switch
Farbe	schwarz
Lieferumfang	HDMI Switch, Netzteil, Fernbedienung, Benutzerhandbuch
Schnittstelle	HDMI
Eingänge	4
Ausgänge	1
Max. Bandbreite	225 MHz
Eingänge Video	4x HDMI A Buchse
Ausgang Video	1x HDMI A Buchse
Max. Auflösung (nom.)	3840 x 2160
Max. Auflösung	3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Abmessungen (HxBxT)	27 x 250 x 120 mm
Leistung Netzteil	12W
Technische Besonderheiten	Umschaltung per Tasten / Fernbedienung
Betriebstemperatur min.	-15 °C
Betriebstemperatur max.	55 °C
Höhe	27 mm
Breite	250 mm
Tiefe	120 mm
Gewicht	965 g

Verpackungshöhe	70 mm
-----------------	-------

Verpackungsbreite	300 mm
-------------------	--------

Verpackungstiefe	230 mm
------------------	--------

Paketgewicht	1.2 kg
--------------	--------