

# ROLINE FO startkabel LSH Duplex, 9 / 125µm, OS2, LSH APC / LC UPC, LSOH, geel, 3,0 m

**Art.nr.** 21.15.9513  
**Fabrikant** ROLINE  
**Art.nr. fabrikant** 21.15.9513



**Hoogwaardige glasvezelkabel met aan de ene kant de hoogbeveiligde, geborgde APC-gepolijste LSH-aansluiting en aan de andere kant de UPC-gepolijste LC-stekker.**

- Duplexkabel met vezeltype 9 / 125µm OS2
- Kabelmateriaal: omhulsel halogeenvrij en vlamvertragend, geel, massieve kern met aramide trekontlasting
- LC-connector: plug met een hoog mechanisch laadvermogen, push-pull vergrendeld met antirotatieslot, UPC-aarding, keramische ferrule
- LSH-connector: precisie-gemaakte connectoren met lage backflow-demping, APC-afgeschuinde rand, keramische ferrule
- Opmerking: de kabel is verkrijgbaar in 0,5 m, 1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 7,5 m, 10 m

## Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Fiber Optic Kabel
Produkt type	OS2 Fiber SingleMode
Kleur	geel
Lengte	3 m
Aantal Leidingen	2
Kabel type	Duplexkabel

Uitgangskabel	nee
Leidingdoorsnede	9/125µm OS2
Type connector kant 1	LSH
Connector kant 1 Ferrule	APC Polish
Type connector kant 2	LSH
Connector kant 2 Ferrule	UPC Polish
Kevlar Trekontlasting	ja
Kabel LSOH	ja