

Modulares Lüftermodul

Neues Lüftermodul aus Kunststoff

- ✓ konkurrenzlos leicht
- ✓ preisgünstig
- ✓ einfache Montage
- ✓ geniale gebrauchsmuster-geschützte Modularität

Das neue Lüftermodul von apraNET bietet mit seiner Bauweise eine einzigartige Modularität für alle Anwendungen in der Gehäuse- und Schranktechnik. Auch der Einbau im 19" Raster ist dank 19" Montagesatz mit wenigen Handgriffen realisierbar. Durch den Einsatz von hochwertigen Lüftern wird eine sehr hohe Lebensdauer und Ausfallsicherheit erreicht. Die Abdeckung der Lüfter wurde praktischerweise direkt in das Gehäuse integriert. Durch den Einsatz modernster Kunststoffe der Klasse V-0 erfüllt das neue System zudem höchste Anforderungen an den Brandschutz.

Das **Lüfter-Grundmodul** ist als 1-, 2- oder 3-fache Einheit erhältlich und mit 8 Befestigungspunkten versehen, die den Einbau für alle Anwendungen und Lagen ermöglichen. Die Spannungsversorgung erfolgt über einen Steckkontakt an der Rückseite des Gehäuses. Dieser Steckkontakt ermöglicht die Verwendung von vorkonfektionierten Leitungen und Temperaturreglern (siehe Zubehör) und bietet Ihnen natürlich auch die Schnittstelle zu Ihrer eigenen Kabelkonfiguration.

Das **Lüfter-Erweiterungsmodul** ist ebenfalls als 1-, 2- oder 3-fache Einheit erhältlich und stellt eine steckbare mehrfache Erweiterung des Lüftergrundmoduls dar. Die mechanische Verbindung der Module erfolgt über Aluminium-Führungsbolzen (im Lieferumfang enthalten). Auf der Frontseite ist das Erweiterungsmodul mit einem Stecker, auf der Rückseite mit einer Buchse ausgestattet. So wird durch das Anreihen automatisch die elektrische Verbindung zwischen den Modulen hergestellt.



(Abb. zeigt Grundmodul mit zwei Erweiterungsmodulen)



Bestelldaten

Bezeichnung	Abmessungen (H x B x T) mm	Luftfördermenge freiblasend	Bestell-Nr.	
			Grundmodul 1	Erweiterungsmodul 2
1-fach	44 x 450 x 140	115m ³ /h	230-500-01	230-500-11
2-fach	44 x 450 x 140	230m ³ /h	230-500-02	230-500-12
3-fach	44 x 450 x 140	345m ³ /h	230-500-03	230-500-13

Lüftungsmodul drehzahl geregelt (Nicht mit Erweiterungsmodul kombinierbar!)

Bezeichnung	Abmessungen (H x B x T) mm	Luftfördermenge freiblasend	Bestell-Nr.	
			Grundmodul 1	Erweiterungsmodul 2
3-fach	44 x 450 x 140	340 m ³ /h	230-500-53	-

Zubehör

19" Einbaukit, 1HE **3**



Material: Kunststoff


- Maße H x B x T: 44 x 450 x 146 mm

RAL 9005 tiefschwarz
230-500-70

Netzanschlusskabel **4**



Netzanschlusskabel Standard



Netzanschlusskabel mit Temperaturregler

Anschlussart	Länge	Netzleitung Standard	Netzleitung mit Temperaturregler 0-60°C
Schuko-Stecker	3m	640-044-05	230-500-04
Kaltgeräte-Stecker	3m	230-500-15	230-500-05
Ohne Stecker für Festanschluss	3m	230-500-16	230-500-06

apraNET Geschäftsbereich Netzwerktechnik der apra-norm Elektromechanik GmbH

Gewerbegebiet · 54552 Mehren/Vulkaneifel · Tel.: (0 65 92)95 12-0 · Fax: (0 65 92)95 12-50
www.apranet.de · email: vertrieb@apranet.de

Technische Änderungen vorbehalten

99

6.04.2011