




530 Liter (Standard)



530 Liter (Gefahrgut)

845 Liter  
(Standard/Gefahrgut)



1065 Liter  
(Standard/Gefahrgut)

## Mehrweg-Container In Standard- oder Gefahrgut-Ausführung

Robuste, sehr langlebige Mehrwegausführung in stabilen Rohrbügel- oder Stahlgitterbox-Gestellen, von allen Seiten mit Stapler oder Hubwagen unterfahrbar. Gefahrgut-Ausführung Bauart-geprüft mit Deckelöffnung Ø 150 mm, für den Transport gefährlicher Güter der Klassen 3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 und 8.

- Aus schlagfestem Polyethylen, Farbe naturweiß, schwarz eingefärbt auf Anfrage
- Beständig gegen viele Säuren und Laugen, bitte anfragen
- PE-Kugelhahn mit Außengewinde-Anschluss gemäß Tabelle, Anschlüsse von NW 25 bis NW 50 für alle Varianten auf Anfrage
- Ausführungen 845 Liter und 1065 Liter mit Kranösen, 3-fach stapelbar



Polyethylen

Inhalt Liter	530	845	1065
Höhe mm	970	1230	1415
Länge x Breite mm	1240 x 835	1190 x 1000	1190 x 1000
Kugelhahnmaß	NW40	NW50	NW50
Gestellfarbe	grau	rot	rot
Standard-Ausführung	Deckelöffnung 150 mm	147439	147461
	---	---	---
	Deckelöffnung 400 mm	147483	147494
Gefahrgut-Ausführung	Deckelöffnung 150 mm	709539	709561
	---	---	---

## Raumspartanks Mit Stahlblech-Bandagen

Weißer Tanks für den Inneneinsatz, schwarze, lichtundurchlässige und UV-stabile Tanks für den Außeneinsatz. Ein vorgefertigter Flansch an der Tankstirnseite ermöglicht die Aufnahme von Armaturen oder Tankverbindungen. Das spezifische Gewicht des Füllgutes darf 1,1 nicht übersteigen.

- Behälter aus schlagfestem Polyethylen, Bandagen aus verzinktem Stahlblech
- 1 verschließbarer Einfülldom DN 400, 1-3 Verschraubungen mit Überwurfmutter und Blindstopfen R 2"

**Bitte beachten: Alle Tanks müssen bei der Aufstellung mit der gesamten Grundfläche aufliegen.**



Messing-Kugelhahn 2" mit Stahl-Gegenflansch



Polyethylen



Inhalt Liter	1100	1500	2000	2500	3000	4000
Höhe mm	1400	1640	1690	1650	1650	1950
L x B mm	1400 x 720	1560 x 720	2070 x 720	1870 x 1000	2230 x 1000	2430 x 1000
weiß	399045	399056	399067	399078	399089	399103
schwarz	530312	530313	530314	530315	530316	530317
	---	---	---	---	---	---

### Direkt mitbestellen

PE-Kunststoffhahn 1 1/4" mit PP-Gegenflansch	142446	---
Messing-Kugelhahn 2" mit Stahl-Gegenflansch	399125	---