

GF3 Ersatz-Glasfaserstab Ø 3 mm

Kabeleinziehsystem für Rohrdurchmesser 10–50 mm

Art.-Nr.: **20816** | **20817** | **20818**



Stabspitze: RG7 - Führungsspitze mit Frontgewinde RTG Ø 6 mm, Drallausgleich und Knickschutz

Stabende: Knickschutz mit RTG Ø 6 mm Innengewinde

Achtung!
Stromleitend

Reparaturanleitung

VIDEO

GF3

Hier klicken Video

KG 130

Hier klicken Produktinformationen

Stab	empf. Rohr-Ø	Biegeradius	Biegeradius Stab	Bruchlast	Gesamtbruchlast
Ø					
3 mm	10 – 50 mm	38 mm	28 mm	450 kg	130 kg

DATEN			
ART.-NR.	20816	20817	20818
LÄNGE	20 m	30 m	50 m
GESAMTGEWICHT	0,25 kg	0,35 kg	0,55 kg
MATERIAL STAB	Glasfaserkern mit PP Ummantelung		
BIEGERADIUS	38 mm		
ROHR Ø	optimal von 10 mm - 50 mm		
ABMESSUNG	H: 30 mm, Ø 400 mm		
EAN-CODE - 20816	9120045477184		
EAN-CODE - 20817	9120045477191		
EAN-CODE - 20818	9120045477207		

BESCHREIBUNG

GF3 Ersatz-Glasfaserstab Ø 3 mm mit Knickschutz-Endhülse beidseitig und 1 x Führungsspitze mit Drallausgleich und Zugöse Ø 7 mm mit Gewinde RTG Ø 6 mm. Die angegebenen Gesamtbruchlast von 130 kg bezieht sich immer auf das gesamte Produkt (Glasfaserstab inkl. Knickschutz-Endhülsen).

Optimales Einsatzgebiet: für Rohrdurchmesser 10 mm - 50 mm.

Anwendungsfilm: Einen kurzen, sehr informativen Anwendungsfilm können Sie durch Scannen des QR-Codes oder auf www.runpotec.com ansehen.

Lieferumfang: 1 x GF3 Ersatz-Glasfaserstab Ø 3 mm, Knickschutz-Endhülsen beidseitig (Anfang/Ende), 1 x Führungsspitze mit Drallausgleich, 1 x Zugöse Ø 7 mm, 2 x Montageschlüssel

VORTEILE

- Führungsspitze mit Drallausgleich und Knickschutz
- Schubstabil
- Auch für belegte Rohre
- Biegeradius 38 mm
- Gesamtbruchlast 130 kg

INFORMATION

Passende Produkte:

GF3 Kabeleinziehwerkzeug

20 m - Art.-Nr.: 10192

30 m - Art.-Nr.: 10193


50 m - Art.-Nr.: 10195



Hier klicken Produktinformationen

GF3 Reparatur-Set

Art.-Nr.: 20819



Hier klicken Produktinformationen