



Flachdachhaube FDH
 Zum Anschluss von Lüftungsrohren, bis NW 160, über Dach. Aus wetterfestem Kunststoff mit breitem Einkleberand. Kälte- und hitzebeständig bis +200 °C. Haubenkopf zur Einbringung des mitgelieferten Distanzbandes oder bauseitig einzubringender Isolation abnehmbar. Durch Isolierung wird Anfall von Kondenswasser verhindert.

FDH Best.-Nr. 01477

Dachhaube DH
 Die lufttechnisch optimale Lösung, ohne statischen Druckverlust. Aus wetterfestem Polypropylen, mit schlagregensicherer, abnehmbarer Ausblashaube. Fördermitteltemperatur von -20 bis +60 °C. Verbindung mit der Lüftungsleitung mittels Steckverbinder STV (Zubehör), der den Austritt von Kondensat an der Verbindungsstelle verhindert. Für die Installation der Dachhaube sind folgende Dachpfannen zu verwenden:

- Universal-Dachpfanne UDP**
 Passend zu nahezu allen Ziegelerarten, in schwarz oder ziegelrot. Für Dächer mit Neigungswinkeln von 25–45°.
- Flachdachpfanne FDP**
 Aus Aluminium für Flachdächer.

Lieferprogramm: Haube, Pfanne, Steckverbinder separat bestellen.

ND mm	Dachhaube*		Universal-Dachpfanne*, Blei		Dachpfanne für Flachdach, Alu		Steckverbinder	
	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.	Type	Best.-Nr.
100	DH 100 R	02014	UDP 100 R	02020	FDP 100	02024	STV 100	02026
	DH 100 S	02015	UDP 100 S	02021				
125	DH 125 R	02016	UDP 125 R	02020	FDP 125	02013	STV 125	02027
	DH 125 S	02017	UDP 125 S	02021				
160	DH 160 R	02018	UDP 160 R	02022	FDP 160	02025	STV 160	02028
	DH 160 S	02019	UDP 160 S	02023				

* R = Ziegelrot, S = Schwarz.

Maße: Dachhaube DH mit Dachpfanne UDP bzw. FDP.

ND mm	Maße in mm					
	A	Ø B	C	D	Ø E	F
100	114	173	313	780	110	225
125	140	206,5	389	1020	131	255
160	180	264	379	1111	166	345