


# Cordon saCon Cat.6A (Classe EA) S/FTP, LSOH, turquoise, 1 m

|                               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Numéro d'article</b>       | 21.15.2351    | <b>saCon™</b> |
| <b>Constructeur</b>           | saCon         |               |
| <b>Référence constructeur</b> | CS10TADAD0010 |               |
| <b>EAN (pièce unique)</b>     | 4055516041838 |               |



## Cordon de raccordement saCon RJ45/RJ45, blindé, Cat.6A, 500 MHz, anti-halogène, raccordement 1:1, avec reconnaissance lumineuse des connecteurs

Domaines d'utilisation:

- IEEE 802.3, 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 1GBase-T, 10GBase-T, IEEE 802.5, 16 MB, ISDN, FDDI, ATM, téléphonie

Caractéristiques:

- Manteau: FRNC, IEC 60332-3, IEC 60754-2, IEC 61034
- Couleur: turquoise
- Blindage: PiMf + feuille avec couverture > 65%)
- Connecteur selon EN 60603-7 avec blindage à 360°
- Cat.6A, 500 MHz
- Reconnaissance optique à 50 m

## Cordons saCon avec reconnaissance lumineuse des connecteurs

Le câble saCon est prévu pour une utilisation tant en milieu industriel que dans les bureaux.

De par sa construction particulièrement robuste, le câble SaCon est d'une très grande qualité. Le blindage utilisé (PiMF + tresse à plus de 65% de couverture) ainsi que les

connecteurs RJ45 blindés à 360° garantissent une très grande sécurité des données.

Le système patenté de reconnaissance des câbles n'influe en aucun cas le transfert de données.

En touchant un côté du câble avec l'injecteur, les diodes lumineuses intégrées se mettent à briller.

**Par la suite, le clip de marquage de couleur permettra un rangement plus définitif.**

| <b>Caractéristiques techniques</b>     |                    |
|--|--------------------|
| Constructeur                           | saCon              |
| Groupe de produits                     | Câble Twisted Pair |
| Types de produits                      | Cordon S/FTP-PiMF  |
| Couleur                                | turquoise          |
| Longueur                               | 1 m                |
| Type de protection                     | PiMF               |
| Qualité de transmission                | Cat6A / Class EA   |
| Impédance                              | 100 Ohm            |
| Nombre de fils                         | 8                  |
| Type de fils                           | Tresse             |
| Croisé                                 | non                |
| Protection du levier d'arrêt           | oui                |
| Câble LSOH                             | oui                |
| Matériel du manteau extérieur du câble | anti-halogène      |
| Type de connecteur face 1              | RJ-45              |
| Genre du connecteur face 1             | Mâle               |
| Type de connecteur face 2              | RJ-45              |
| Genre du connecteur face 2             | Mâle               |

---

|                  |       |
|------------------|-------|
| Hauteur du colis | 40 mm |
|------------------|-------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Largeur du colis | 170 mm |
|------------------|--------|

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Profondeur du colis | 230 mm |
|---------------------|--------|

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Poids du paquet | 0.059 kg |
|-----------------|----------|