

**Artikelnummer:** 129688

**Kurzbeschreibung:** Rollbox, 4-seitig, Stahl-Bodenplatte, mit 2 halben Vorderwänden, H 1640 mm

**Langbeschreibung:** Rollbox, 4-seitig, Stahl-Bodenplatte, mit 2 halben Vorderwänden: Die Rollboxen im modularen Baukastensystem mit innovativer Klemmtechnik haben eine besonders glatte Oberfläche mit einer hervorragenden Widerstandsfähigkeit, bedingt durch eine galvanisch verzinkte Oberfläche. Einsetzbar im Temperaturbereich von +60-Grad bis -10-Grad C. Ausgestattet mit Stahl-Bodenplatte, mit 2 Metallschienen als Rahmenversteifung sowie 2 Lenk- und 2 Bockrollen (Polypropylen-Räder, ø 108 mm) mit Fadenschutz und verschraubter Radachse. Maße: B 724 x T 815 x H 1850 mm mit 2 halben Vorderwänden (einzeln schwenkbar) Nutzhöhe: 1640 mm, Ausfachung mit 4 senkrechten und 5 waagerechten Flacheisen (12 x 3 mm) Traglast: 500 kg



**EAN/GTIN:** 4260474941056