

Serie 8, Deckenlüfter, 90 cm, Weiß DRC99PS20



A



Sonderzubehör

| | |
|------------|--|
| DIZ0JC2D0 | Long Life Umluftset extern weiß |
| DIZ0JC5D0 | Long Life Umluftset extern inox |
| DIZ1JC2C6 | Clean Air Plus Umluftset extern weiß |
| DIZ1JC5C6 | Clean Air Plus Umluftset extern inox |
| DZZ0XX0P0 | Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf) |
| DZZ1XX1B6 | Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz) |
| HEZG9AS00S | Adapter |

Die integrierte Deckenlüftung: die platzsparende Lösung für den perfekten Einbau in der offenen Küche direkt in die Decke.

- **PerfectAir-Sensor:** automatische Abzugssteuerung – extrem leistungsstark und geräuscharm.
- **Besonders leise:** maximale Abzugsleistung, minimale Geräuschkulisse.
- **Leicht zu reinigender Innenraum:** Versteckte Schrauben und Kabel sowie abgerundete Kanten erleichtern die Reinigung.
- **Steuere deine Dunstabzugshaube mit Amazon Alexa dank Sprachsteuerung.**
- **Steuere deine Dunstabzugshaube über das Kochfeld.**

Technische Daten

| | |
|--|--------------------------------|
| Bauart: | Inselesse/Deckenlüfter |
| Länge Anschlusskabel: | 130.0 cm |
| Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): | .. 299mm x 888.0mm x 487mm mm |
| Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: | 650 mm |
| Mindestabstand zur Kochstelle Gas: | 650 mm |
| Nettogewicht: | 24.3 kg |
| Steuerung: | elektronisch |
| Regelung der Leistungsstufen: | 3-stufig + 2 Intensiv |
| Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: | 459 m ³ /h |
| Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: | 637.0 m ³ /h |
| Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: | 419 m ³ /h |
| Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: | 933 m ³ /h |
| Max. Luftmenge: | 459 m ³ /h |
| Anzahl der Lampen (Stck): | 6 |
| Schallleistung: | 56 dB(A) re 1 pW |
| Durchmesser des Abluftstutzens: | 150 mm |
| Material des Fettfilters: | Edelstahl waschbar |
| EAN-Nummer: | 4242005133871 |
| Anschlusswert: | 268 W |
| Spannung: | 220-240 V |
| Frequenz: | 50; 60 Hz |
| Steckerart: | Schuko-/Gardy mit Erdung |
| Gerätetyp: | Insel |
| Nachlauffunktion mit automatischer Abschaltung: | 10 min |



4 242005 133871

Serie 8, Deckenlüfter, 90 cm, Weiß DRC99PS20

Die integrierte Deckenlüftung: die platzsparende Lösung für den perfekten Einbau in der offenen Küche direkt in die Decke.

Bauform

- Für Deckenmontage über Kochinseln

Design

- Filterabdeckung aus Glas
- Stilvolle LED-Beleuchtung hinter Glas
- Randabsaugung
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in weiß

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 458 m³/h
 - Intensivstufe: 933 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
 - Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW
 - Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
 - Umluftstufe: Max. Normalbetrieb: 419 m³/h
 - Intensivstufe: 637 m³/h
- Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe: 63 dB(A) re 1 pW
- Intensivstufe: 72 dB(A) re 1 pW
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Gebläsenachlauf 10 Minuten

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 46,8 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB

Komfort

- kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld)
- Fernsteuerung und -kontrolle für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist)
- Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern
- Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich
- PerfectAir Luftgütesensor
- Vollautomatischer Dunstabzug
- Elektronische Steuerung über Fernbedienung
- Infrarot-Fernbedienung
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung

- Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 6 x 3 W LED-Modul
- Dimm-Funktion
- SoftLight
- Beleuchtungsstärke: 1128 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Kassette mit Edelstahlrahmen
- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter

Maße

- Gerätemaße (BxT): 910 x 510 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 299 x 888 x 487 mm


Technische Informationen

- Gesamtanschlusswert: 268 W
- Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
- Abluftstutzen ø 150 mm

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014


Serie 8, Deckenlüfter, 90 cm, Weiß DRC99PS20

Lüfterauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden




Maße in mm

Maße in mm
Abluft




A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger

Maße in mm
Umluft




A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger
C: Der Abstand kann auf bis zu 70 mm verringert werden, sofern die Höhe der abgehängten Decke ≥ 340 mm beträgt.

Maße in mm
Umluft



A: Optimale Performance 700-1500
B: Ab Oberkante Topfträger



Nicht direkt in die Gipskartonplatte oder ähnliche Leichtbaustoffe der abgehängten Decke montieren. Geeignetes Untergerüst erforderlich, das fest in der Betondecke fixiert ist.

Maße in mm