

Schutzadapterkabel IP54, mit 4-fach Powerblock


- IP54 für den ständigen Einsatz im Freien, staub- und spritzwassergeschützt
- FI-Stecker 30 mA schützt vor gefährlichen Stromunfällen
- Anzeige für die Funktionskontrolle
- bei Berührung von stromführenden Leitungen wird die Stromversorgung zum Schutz gegen gefährliche Körperströme unterbrochen
- Qualitäts-Gummikabel mit 4-fach Steckdosen-Powerblock
- stabiler Bügel zum Hängen oder Befestigen
- Auslösezeit: <30 ms
- Auslösestrom: 30 mA
- Betriebstemperatur: -25 °C bis 40 °C.
- Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5
- Länge Leiste: 305 mm
- für den Markt: D / NL / A / L

Anwendungsbeispiele:

- Einsatz im Freien oder auf Baustellen



Symbolbild: Schutzadapterkabel IP54



Symbolbild: zeigt das Produkt in Anwendung

Produkt	Typ	Anschluss	Länge	Farbe	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
Schutzadapterkabel IP54	Schutzkontakt - Schutzkontakt	Stecker - Kupplung Stecker - Kupplung	10,00 m 5,00 m	schwarz / gelb schwarz / gelb	1168730010 1168720010	11271067 11271066