

## **bott**

### **armoire à tiroirs**

#### **cubio**

hauteur x largeur x profondeur 1 600 x 800 x 650 mm, 11 tiroir(s), avec extension charges lourdes, verrouillable avec noyau interchangeable à 5 goupilles, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

**Numéro d'article: 125579**



## **bott Armoire à tiroirs cubio**

### **stationnaire**

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 1 600 x 800 x 650 mm
- 11 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 4x100 mm/2x125 mm/3x150 mm/2x200 mm
- structure en tôle d'acier
- avec poignée barre
- force par tiroir 200 kg
- avec extension charges lourdes
- tiroirs à roulement à billes, extension 100 %
- avec Blocage d'extension individuel
- verrouillable avec noyau interchangeable à 5 goupilles
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair











- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

## Détails techniques

|                              |                                     |                               |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| type de meuble               | armoire                             | glissière tiroir              | à roulement à billes                |
| type d'armoire               | armoire à tiroirs                   | extension tiroir              | 100 %                               |
| matériau                     | tôle d'acier                        | couleur du corps              | gris clair // RAL7035               |
| hauteur                      | 1600 mm                             | couleur de la face avant      | bleu gentiane // RAL5010            |
| largeur                      | 800 mm                              | surface de corps              | finition peinture époxy             |
| profondeur                   | 650 mm                              | surface de face avant         | finition peinture époxy             |
| équipement armoire           | tiroirs                             | blocage d'extension           | Blocage d'extension individuel      |
| nombre de tiroirs            | 11 pièce                            | Type d'extension              | extension charges lourdes           |
| nombre x hauteur tiroirs     | 4x100 mm/2x125 mm/3x150 mm/2x200 mm | verrouillable                 | oui                                 |
| hauteur frontale 100 mm      | 4 pièce                             | système de fermeture          | noyau interchangeable à 5 goupilles |
| hauteur frontale 125 mm      | 2 pièce                             | cloison de séparation médiane | non                                 |
| hauteur frontale 150 mm      | 3 pièce                             | poignée                       | poignée barre                       |
| hauteur frontale 200 mm      | 2 pièce                             | roulant                       | non                                 |
| capacité de charge de tiroir | 200 kg                              | Poids                         | 188,8 kg                            |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 125770 |  | Clé de réserve, pour armoire à tiroirs, en laiton (nickelé brillant)   |
| 125771 |  | clé de rechange, pour armoire à tiroirs, en laiton (nickelé brillant)  |
| 125772 |  | noyau interchangeable à 5 goupilles, pour armoire à tiroirs  |
| 125774 |  | fermeture individuelle pour tiroir, pour armoire à tiroirs   |
| 125782 |  | Rehausse pour armoire, avec bord déroulant sur 4 côtés, hauteur x largeur x profondeur 15 x 800 x 650 mm   |
| 125848 |  | compartiment pour tiroir CNC, avec 26 compartiments, convient pour hauteur frontale 80 mm, hauteur x largeur x profondeur 80 x 800 x 650 mm, en RAL7035 gris clair   |
| 125849 |  | compartiment pour tiroir CNC, avec 26 compartiments, convient pour hauteur frontale 125 mm, hauteur x largeur x profondeur 125 x 800 x 650 mm, en RAL7035 gris clair |
| 126242 |  | socle de manutention pour armoire modulaire, hauteur x largeur x profondeur 100 x 800 x 650 mm   |

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 126253 |    | support d'appareils, convient pour 13 pièces, hauteur x largeur x profondeur 37 x 150 x 37 mm, en plastique/aluminium, coloris noir |
| 126254 |    | support d'appareils, convient pour 5 pièces, hauteur x largeur x profondeur 37 x 300 x 30 mm, en plastique/aluminium, coloris noir  |
| 126255 |    | équerres de maintien, hauteur x largeur x profondeur 60 x 80 x 20 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer                      |
| 126256 |    | Bande inscriptible, pour armoire à tiroirs  |
| 126258 |    | support de fraiseuse, diamètre 10 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer  |
| 126259 |    | support de fraiseuse, diamètre 13 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer  |
| 126260 |    | support de fraiseuse, diamètre 16 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer  |
| 126261 |    | support de fraiseuse, diamètre 22 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer  |
| 126262 |   | support de fraiseuse, diamètre 27 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer  |
| 126263 |  | support de fraiseuse, diamètre 32 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer  |
| 126264 |  | support de fraiseuse, diamètre 40 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer  |
| 126265 |  | support de fraiseuse, diamètre 50 mm, en Polystyrène, coloris RAL7011 gris fer  |