

## Bauer mini-benne basculante EXPO 275

hauteur x longueur x largeur 540 x 960 x 1210 mm, capacité 0,275 m<sup>3</sup>, force 750 kg, Structure robuste en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, soubassement fourreaux pour fourche



Numéro d'article: 218102

## Bauer Mini-benne basculante EXPO 275

mini-benne basculante

- modèle bas
- hauteur x longueur x largeur 540 x 960 x 1210 mm
- hauteur d'arête de renversement 455 mm
- capacité 0,275 m<sup>3</sup>
- force 750 kg
- poids 93 kg
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 80 x 200 mm
- écartement fourreaux de fourche 170 mm
- Fonction de basculement manuellement par déverrouillage du câble de traction
- basculement automatique grâce au centre de gravité de la charge avantageux
- avec sécurité anti-basculement contre le dérapage involontaire
- Avec chaîne de sécurité empêchant les glissements
- Structure robuste en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- soubassement fourreaux pour fourche

## Détails techniques

type de récipient benne basculante

possibilité de passage au- oui

|                                    |   |                                  |                              |
|------------------------------------|---|----------------------------------|------------------------------|
|                                    |   |                                  | dessous                      |
| capacité                           | 0,275 m³  | soubassement                     | fourreaux pour fourche       |
| hauteur                            | 540 mm  | hauteur des fourreaux de fourche | 80 mm                        |
| longueur                           | 960 mm  | largeur des fourreaux de fourche | 200 mm                       |
| largeur                            | 1210 mm   | écartement fourreaux de fourche  | 170 mm                       |
| charge                             | 750 kg  | robinet de vidange               | non                          |
| modèle                             | modèle bas  | réipient équipement de sécurité  | chaîne de sécurité           |
| Hauteur de l'arête de renversement | 455 mm  | gerbable                         | non                          |
| matériau                           | acier   | emboîtable                       | non                          |
| matériau de finition               | soudé   | considération comme matière dang | non                          |
| structure de cloison               | plein   | surface                          | galvanisé                    |
| soubassement                       | plein   | exécution couleur                | galvanisé                    |
| fonction de basculement            | manuel  | couvercle                        | en accessoires (non compris) |
| exécution basculement              | basculement automatique                                   | Poids                            | 93 kg                        |
| sécurité antibasculement           | sécurité anti-basculement contre le dérapage involontaire |                                  |                              |

## Accessoires

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 218132 |  | couvercle rabattable en deux parties, en acier, pour mini-benne basculante 0,275 m³, avec revêtement en zinc anti-corrosion                                 |
| 218137 |  | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, pour mini-benne basculante, bandage polyamide, force 1000 kg, Ø de roue 100 mm, hauteur de construction 125 mm |