

fetra diable d'empilage

force 200 kg, pelle largeur x profondeur 480 x 300 mm, pelle vissable et remplaçable, roues avec bandage polyuréthane sur jante plastique

Numéro d'article: 242956



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

diable d'empilage

- convient pour pour charges rondes telles que rouleaux, bidons ou seaux
- force 200 kg
- pelle largeur x profondeur 480 x 300 mm
- hauteur x largeur 1300 x 590 mm
- pelle vissable et remplaçable
- structure en aluminium (soudé)
- avec poignée de sécurité
- roues avec bandage polyuréthane sur jante plastique
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	pneumatique	polyuréthane
type de diable de manutention	diable d'empilage	roulement	roulement à rouleaux

convient pour (produit/matériau)	charges rondes	Ø de roue	260 mm
charge	200 kg	matériau de jante	plastique
largeur de pelle	480 mm	poignée de sécurité	oui
profondeur de pelle	300 mm	hauteur	1300 mm
fonction pelle	vissable/remplaçable	largeur	590 mm
matériau	aluminium	profondeur	676 mm
matériau de finition	soudé	garantie	10 années
rabattable	non	Poids	10,7 kg

Cela s'adapte aussi ...

204036



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 175 x 400 x 300 mm, capacité 15 l, en polypropylène en bleu, Parois plein, fond plein

863721



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 220 x 400 x 300 mm, capacité 20 l, en polypropylène en rouge, Parois plein, fond plein, Couvercle à charnière en 2 parties