

cadre en cornières

force 500 kg, plateau longueur x largeur 800 x 600 mm, Avec un côté ouvert pour les chariots de levage et les chariots élévateurs, plateforme ouvert, en acier galvanisé en bleu, 4 roulettes pivotantes



Numéro d'article: 244084

cadre en cornières

- force 500 kg
- plateau longueur x largeur 800 x 600 mm
- dimensions adaptées aux palettes européennes
- Avec un côté ouvert pour les chariots de levage et les chariots élévateurs
- plateforme ouvert
- en acier galvanisé en bleu
- 4 roulettes pivotantes
- Ø de roue 50 mm
- avec bandage polyuréthane

Détails techniques

appareil de manutention	châssis roulant	matériau de plateforme	acier
type de rouleur	cadre en cornières	barre directrice	non
charge	500 kg	pneumatique	polyuréthane
norme européenne	oui	nombre/type de roulettes	4 roulettes pivotantes
fonction appareil de manutention	utilisation avec chariots de levage/chariots élévateurs	Ø de roue	50 mm
longueur de plateau	800 mm	matériau	acier

largeur de plateau	600 mm	surface	galvanisé
plateforme	ouvert	Poids	11 kg

Accessoires

244087



Poignée pour cadre en cornières, hauteur x largeur 600 x 805 mm, en acier galvanisé en bleu