

BS-ROLLEN roulette pivotante

force 135 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre x largeur 160 x 40 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 135 x 110 mm

Numéro d'article: 340075



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

Roulette pivotante

roulette pivotante

- force 135 kg
- avec bandage caoutchouc plein
- non tachant
- Convient pour lisse/plat, rugueux/plat
- diamètre x largeur 160 x 40 mm
- moyeu longueur x Ø 60 x 20 mm
- espacement des trous des vis 105x75/80 mm, Ø trou des vis 11 mm
- moyeu avec palier lisse
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 135 x 110 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	hauteur	195 mm
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	Longueur de moyeu	60 mm
modèle	roulette pivotante	trou de moyeu	20 mm

charge	135 kg	largeur de roue	40 mm
pneumatique	caoutchouc plein	portée	48 mm
Diamètre de roue	160 mm	propriété surface de roulement	non tachant
matériau de jante	plastique	longueur de plaque	135 mm
roulement	palier lisse	largeur de plaque	110 mm
pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat	distance trou de vis	105x75/80 mm
élément de fixation	panneau	Diamètre du trou de la vis	11 mm
conducteur d'électricité	non	surface de boîtier	galvanisé
matériau de boîtier	acier	couleur de la jante	noir
palier de pivotement	roulement à billes	Poids	2,02 kg
pare-fils	non		

Accessoires

343379



roue, force 135 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre x largeur 160 x 40 mm, moyeu avec palier lisse, jante en plastique

Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés