

BS-ROLLEN

roulette pivotante avec frein

force 125 kg, diamètre x largeur 100 x 30 mm, moyeu longueur x Ø 40 x 12 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à rouleaux, double blocage, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 104 x 80 mm



BS ROLLEN

Numéro d'article: 503810

BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

Roulette pivotante avec frein

roulette pivotante avec frein

- force 125 kg
- diamètre x largeur 100 x 30 mm
- moyeu longueur x Ø 40 x 12 mm
- avec bandage polyuréthane
- silencieuses
- moyeu avec roulement à rouleaux
- espacement des trous des vis 76x56/84x64 mm, Ø trou des vis 9 mm
- double blocage
- jante en plastique
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- fixation avec panneau, longueur x largeur 104 x 80 mm
- Palier de pivotement avec roulement à billes, portée 34 mm

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	pare-fils	non
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	hauteur totale	128 mm

modèle	roulette pivotante	longueur de moyeu	40 mm
charge	125 kg	trou de moyeu	12 mm
pneumatique	polyuréthane	largeur de roue	30 mm
Ø de roue	100 mm	portée	34 mm
matériau de jante	plastique	propriété surface de roulement	silencieuses
roulement	roulement à rouleaux	longueur de plaque	104 mm
convient pour type de sol	lisse/plat, rugueux/plat, lisse/irrégulier, rugueux/irrégulier	largeur de plaque	80 mm
élément de fixation	panneau	distance trou de vis	76x56/84x64 mm
conducteur d'électricité	non	Ø de trou de vis	9 mm
matériau de boîtier	acier	surface de boîtier	galvanisé
palier de pivotement	roulement à billes	Poids	0,86 kg
frein	double blocage		

Accessoires

503819



roue, force 125 kg, diamètre x largeur 100 x 30 mm, moyeu longueur x Ø 40 x 12 mm, avec bandage polyuréthane, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique

Cela s'adapte aussi ...

400701



cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes

438985



roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm

763068



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés