

hofe rayonnage grande largeur

rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2000 x 4090 x 435 mm, charge max. par tablette 350 kg, 2 éléments standard avec 6 niveau(x) chacun avec sol en bois, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion

Numéro d'article: 526795




hofe Rayonnage grande largeur

Rayonnage complet (élément de départ et suivant)

rayonnage grande largeur

- rayonnage complet (élément de départ et suivant)
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 2000 x 4090 x 435 mm
- charge maximale par élément 1200 kg
- charge max. par tablette 350 kg
- profondeur du compartiment 400 mm









- 2 éléments standard avec 6 niveau(x) chacun avec sol en bois
- niveaux avec renfort par poutres
- Réglable au pas de 25 mm
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- montants avec embases et plateaux supérieurs pour profilés en plastique pour une finition propre en haut et en bas
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion
- volume de livraison : 1 rayonnage de base avec 2 échelles et 1 rayonnage suivant avec 1 échelle, plateaux conf. à l'offre
- Produit livré démonté
- certifié GS, label de qualité RAL
- 5 années de garantie

Détails techniques





type de meuble	rayonnage	équipement des tablettes / nivea	renfort par poutres
type de rayonnage	rayonnage grande largeur	tablette réglable au pas	25 mm
rayonnage modulaire	système emboîtable	utilisation	unilatéral
champ de rayonnage	rayonnage complet	surface de montant	galvanisé
nombre d'éléments standard	2 pièce	surface de traverses	galvanisé
matériau	acier	équipement rayonnage	tablettes
hauteur	2000 mm	équipement montant	embases, plateaux supérieurs pour profilés
largeur	4090 mm	exécution couleur	galvanisé
profondeur	435 mm	certification	GS // label de qualité RAL
charge maxi par tablette	350 kg	volume de livraison	1 rayonnage de base avec 2 échelles et 1 rayonnage suivant avec 1 échelle, plateaux conf. à l'offre
charge maxi par élément	1200 kg	livraison	démonté
profondeur de compartiment	400 mm	garantie	5 années
nombre de tablettes/niveaux	6 pièce	Poids	161 kg
type tablette/niveau	sol en bois		

Accessoires

150123		ancrage mural pour rayonnage sans boulons, réglable jusqu'à 45 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
510434		rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 1520 x 435 mm, charge max. par tablette 350 kg, 3 niveaux avec sol en bois, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion
510436		rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2270 x 435 mm, charge max. par tablette 350 kg, 3 niveaux avec sol en bois, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion

510439		rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2520 x 435 mm, charge max. par tablette 350 kg, 3 niveaux avec sol en bois, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion
992633		rayonnage grande largeur, rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2000 x 2020 x 435 mm, charge max. par tablette 350 kg, 3 niveaux avec sol en bois, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, traverses avec revêtement en zinc anti-corrosion
993206		sol en bois pour rayonnage grande largeur, largeur x profondeur 2000 x 400 mm, épaisseur 19 mm, pour une charge max. par tabl. de 350 kg, en bois avec finition nature

Cela s'adapte aussi ...

213052		ruban adhésif, couleur standard, en PVC en blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
217213		palette norme européenne, en bois, longueur x largeur 1200 x 800 mm, force statique / dynamique 4000 / 1100 kg, soubassement patins, tablette supérieure ajourés
231461		caisse carton pliante à hauteur réglable, en papier d'herbe (30 %)/carton ondulé (70 %) en marron clair, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieure 305 x 220 x 100 - 150 mm, tablette automatique
991798		panneau, en rouleau à découper, hauteur x longueur 25 x 30000 mm, face arrière magnétique, face avant pour inscription individuelle, en blanc