

PAVOY établi roulant

hauteur x largeur x profondeur 915 x 1090 x 600 mm, plateau de table en multiplex, force 400 kg, piètement 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 armoire, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 528765



PAVOY Établi mobile

établi roulant

- hauteur x largeur x profondeur 915 x 1090 x 600 mm
- plateau de table en multiplex
- épaisseur de panneau 25 mm
- force 400 kg
- piètement 4 pieds
- équipement : 4 tiroirs, 1 armoire
- à gauche 4 tiroirs
- à droite 1 armoire
- hauteur des tiroirs 2x100 mm/2x200 mm
- force par tiroir 20 kg
- tiroirs à roulement à billes, extension 80 %
- avec poignée barre
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en gris








clair

- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- 10 années de garantie





Détails techniques

| | | | |
|--------------------------|----------------------|------------------------------|-------------------------|
| type de meuble | table | hauteur frontale 200 mm | 2 pièce |
| type de table | établi | capacité de charge de tiroir | 20 kg |
| forme de châssis | piètement 4 pieds | extension tiroir | 80 % |
| hauteur | 915 mm | glissière tiroir | à roulement à billes |
| largeur | 1090 mm | poignée | poignée barre |
| profondeur | 600 mm | matériau de plaque | multiplex |
| épaisseur de panneau | 25 mm | couleur de la plaque | hêtre |
| charge | 400 kg | matériau de châssis | acier |
| hauteur réglable | non | surface de châssis | finition peinture époxy |
| conducteur d'électricité | non | couleur du châssis | gris clair |
| équipement établi | 4 tiroirs, 1 armoire | surface de face avant | finition peinture époxy |
| soubassements à gauche | 4 tiroirs | nombre de portes | 1 pièce |
| soubassements à droite | 1 armoire | roulant | oui |
| nombre de tiroirs | 4 pièce | garantie | 10 années |
| nombre x hauteur tiroirs | 2x100 mm/2x200 mm | Poids | 56 kg |
| hauteur frontale 100 mm | 2 pièce | | |

Accessoires

| | | |
|--------|---|---|
| 100226 |  | kit de cloisons à fente, 1 x paroi à fente + 2 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, type 1 |
| 100227 |  | kit de cloisons à fente, 1 x paroi à fente + 2 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 200 mm, hauteur 200 mm, type 1 |
| 100228 |  | kit de cloisons à fente, 1 x paroi à fente + 4 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, type 1 |
| 100229 |  | kit de cloisons à fente, 1 x paroi à fente + 4 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 200 mm, hauteur 200 mm, type 1 |
| 100230 |  | kit de cloisons à fente, 2 x paroi à fente + 6 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 100 mm, hauteur 100 mm, type 1 |
| 100232 |  | kit de cloisons à fente, 2 x paroi à fente + 6 x séparateur en tôle, convient pour tiroirs largeur x profondeur 435 x 475 mm, hauteur frontale 200 mm, hauteur 200 mm, type 1 |
| 527857 |  | Bande inscriptible pour armoire à tiroirs, À emboîter |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 119026 |  | <p>chariot à plateaux, force 500 kg, 2 plateau(x) avec tablette de rétention, plateau longueur x largeur 600 x 600 mm, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, avec bandage TPE</p> |
| 195704 |  | <p>étau parallèle, largeur du mors 100 mm, Ouverture de serrage 100 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu</p> |
| 520197 |  | <p>boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé</p> |
| 524705 |  | <p>support pour sac poubelle, pour sacs 70 - 120 litres, hauteur x diamètre 960 x 600 mm, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, couvercle en plastique argent</p> |