

rayonnage avec bacs à bec - rayonnage suivant

hauteur x largeur x profondeur 1850 x 1058 x 524 mm, 30 bacs en polypropylène, charge maximale par élément 500 kg / charge max. par tablette 50 kg, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion, niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion



Numéro d'article: 625676



Rayonnage complet

avec bacs à bec TopRayonnage suivant

rayonnage avec bacs à bec - rayonnage suivant

- Convient pour entrepôt et atelier
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 1850 x 1058 x 524 mm
- 30 bacs en polypropylène
- garnissage 30 x H x l x P 145 x 315 x 500 mm
- charge maximale par élément 500 kg / charge max. par tablette 50 kg
- niveau(x) avec rebord antichute
- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- stabilité élevée grâce aux croisillons
- structure en acier
- montants avec revêtement en zinc anti-corrosion
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

- volume de livraison : rayonnage suivant avec 1 échelle, croisillons, plateaux et bacs conf. à l'offre
- Produit livré démonté

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	charge maxi par tablette	50 kg
type de rayonnage	rayonnage avec bacs à bec	charge maxi par élément	500 kg
rayonnage modulaire	système emboîtable	utilisation	unilatéral
champ de rayonnage	rayonnage suivant	équipement des tablettes / nivea	reb. antichute
convient pour (secteurs)	entrepôt et atelier	stabilité / renfort / entretoise	croisillons
matériau	acier	surface de tablette	galvanisé
hauteur	1850 mm	surface de montant	galvanisé
largeur	1058 mm	exécution couleur	galvanisé
profondeur	524 mm	livraison	démonté
équipement rayonnage	bacs à bec	volume de livraison	rayonnage suivant avec 1 échelle, croisillons, plateaux et bacs conf. à l'offre
nombre de bacs	30 pièce	Poids	72,6 kg
matériau de bac	polypropylène		

Accessoires

384343		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 14 x 315 x 500 / 450 mm, en polypropylène en bleu
384376		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 145 x 315 x 500 / 450 mm, en polypropylène en jaune
384401		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 145 x 315 x 500 / 450 mm, en polypropylène en vert
384434		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 145 x 315 x 500 / 450 mm, en polypropylène en rouge

Cela s'adapte aussi ...

114305		poubelle, convient pour le intérieur et extérieur, capacité 120 l, hauteur x diamètre 980 x 500 mm, tablette, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures RAL7021 gris noir
524171		établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair

527144



balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières