

Tiefkühlschrank TK 221 silver

Tiefkühlschrank mit Edelstahltür und grau lackierten Seitenteilen aus Stahlblech. Die Tür ist mit einem formschönen Stangengriff und einer servicefreundlichen wechselbaren Türdichtung ausgestattet. Der Tiefkühlschrank verfügt über 6 transparente Schubladen, davon eine Bigbox. In der oberen Frontblende sind die manuelle Temperaturregeleinheit und die Kontrollleuchten, grün Betriebsanzeige und rot für die Warnung bei Unterschreitung der Temperatur eingebaut.

Die Temperatur in der Gefrierkammer ist auf $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ voreingestellt. Sie können die Temperatur nach Ihren eigenen Bedürfnissen einstellen. Die Temperatur im Kühlfach wird durch Drehen des Temperatur-Drehreglers eingestellt. Die eingestellte Temperatur auf einer Skala ist am Drehregler ablesbar. Bei Drehung des Thermoreglergriffs im Uhrzeigersinn sinkt die Temperatur im Kühlbereich. Bei geschlossener Kühlschranktür ist sie an der Anzeige des Temperaturreglers ablesbar. Die Zahl „0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7“ bedeutet keine bestimmten Temperaturen. Die Temperatur kann auf einer fünfteiligen Skala reguliert werden. 0 = der Kompressor wird abgeschaltet. Das Kühlgerät ist noch am Stromnetz angeschlossen. 1 = höchste Temperatur (geringste Kühlung) 7 = niedrigste Temperatur (stärkste Kühlung).

Für die leichtere Tauwasserentsorgung ist in der Front ein Tauwasserauslaufstutzen integriert. Das Gerät besitzt vorne 2 höhenverstellbare Füße und hinten 2 Rollen für das einfache Rangieren vor Ort.

Ideal für den Einsatz im Kleingewerbe wie, Personalküchen, Frühstückspensionen, Landhäusern, Hotels, Motels und Catering,



Artikel-Nr.: 9190228
GTIN: 4059395045789



Produktvorteile:

- Volltür-Tiefkühlschrank
- Volltür in Edelstahlausführung
- Seitenwände Stahlblech grau lackiert
- Fugenloser Kunststoff-Innenraum
- 6 feststehende Verdampferplatten
- 6 transparente Schubladen, davon 1 Bigbox
- Kontrollleuchte für Schnellgefrieren (kein Schockkühler)
- Kontrollleuchte für Temperaturwarnung
- 7 Stufen Temperaturregler
- Stufe 0 Kompressor wird abgeschaltet
- Stufe 1 höchste Temperatur
- Stufe 7 niedrigste Temperatur
- Volltür mit Griff
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Hinten 2 Transportrollen

Technische Daten:

Geräteart	Tiefkühlschrank
Produktgruppe	B
Herstellerkennung	TK 221
Abmessungen außen:	
Breite	600 mm
Tiefe	650 mm

Höhe	1450 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	-18 °C
Temperaturbereich bis	-26 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts wechselbar
Aussenmaterial	Edelstahlvolltür, Seitenwände Stahlblech grau lackiert
Innenmaterial	ABS Kunststoff weiß
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,14 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	57 kg
Serienzubehör	6 transparente Schubladen, davon 1 Bigbox
Raumfeuchte bis	60 %
Kühlung	Stille
Abtauung	Manuell
Kältemittel	R 600a (Isobutan)/GWP 3

Energiedaten

Luftschallemissionsklasse	C
Luftschallemission	41 dB
Nutzzinhalte Tiefkühlung	202 l
4 Sterne Gefrierfach	Ja
Gefrierkapazität	12 Kg/24h
Lagerzeit bei Störung	15 Std
Energieverbrauch im Jahr	201 kWh
Energieeffizienzklasse	E
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	100
Klimaklasse	SN-T (+10 °C bis +43 °C UT)
EPREL Registrierungsnummer	1464464
EU-Label Verordnung	2019/2016

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2019 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2016 für Energieverbrauchskennzeichnung Kühlgeräte, ausgenommen Weinlagerschränke

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Umbauarbeiten für Linksanschlag

Umbauarbeiten für Linksanschlag

GTIN: 4059395005981

Artikel-Nr.: 55

[Direkt zum Produkt](#)

[Direkt zu den technischen Dokumenten](#)



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de