

**Artikelnummer:** 401216

**Kurzbeschreibung:** Aufbauportal, Grundtisch  
STANDARD Arbeitstisch-/Werkbanksystem  
UNIVERSAL/PROFI, 2000 mm, alusilber

**Langbeschreibung:** Aufbauportal f. Grundtisch  
STANDARD Arbeitstisch-/Werkbanksystem  
UNIVERSAL/PROFI, H1500 mm : Mit einer  
Nutzhöhe von 1500 mm bietet das Manuflex  
Aufbauportal viel Ablagefläche oberhalb des  
Arbeitsplatzes. Diese Ausführung des Manuflex  
Aufbauportals eignet sich zur Anbringung an den  
Grundtischen der Serien Universal Standard und  
Profi Standard mit einer Tiefe von 700 mm. Dieses  
Manuflex Aufbauportal für die Grundtische der  
Serien Universal Standard und Profi Standard mit  
einer Tiefe von 700 mm bietet eine Nutzhöhe von 1500 mm. Dabei besteht das Manuflex  
Aufbauportal aus zwei Aufbauprofilen und einer Querstabilisierungsstrebe. Mit dem  
Manuflex Aufbauportal nutzen Sie so die Fläche oberhalb Ihres Arbeitsplatzes besonders  
effektiv. Bei einer Belastbarkeit von bis zu 120 kg können Sie so Werkzeuge, Geräte und  
andere Utensilien verstauen. Das Manuflex Aufbauportal hat eine hochwertige  
Pulverbeschichtung und ist aus dreiseitig im Raster von 30 mm gelochtem Profilstahl  
gefertigt. Dabei können die Aufbaukomponenten wie die Loch- und Schlitzplatten im  
Raster von 30 mm höhenverstellt werden. Weitere Details: Für die Nutzung der  
Arbeitsfläche über der Tisch- oder Werkbankplatte Aufbauportale machen einen  
Arbeitstisch oder Werkbank erst zu einem voll ausgebauten Arbeitsplatz Für Werkzeuge,  
Geräte oder Arbeitsplatzbeleuchtung Nutzhöhe: 1500 mm Tiefe: 55 mm Breite: 60 mm  
(Ma ssangaben inklusive Beschläge zur Befestigung an den Tischgestellen) Gesamthöhe:  
2100 mm Für Grundtische der Systeme Universal Standard und Profi Standard, Tiefe 700  
mm 2 Aufbauprofile und 1 Querstabilisierungsstrebe inkl. Befestigungsbeschlägen  
Hochwertig pulverbeschichtet Aus dreiseitig im 30 mm Raster gelochtem Profilstahl, im  
Raster von 30 mm höhenverstellbar Belastbarkeit: 120 kg Jederzeit erweiterbar 9 RAL-  
Farbtöne zur Auswahl



**EAN/GTIN:** 4045916130515