

**Artikelnummer:** 401244

**Kurzbeschreibung:** Aufbauportal, Grundtisch  
SPEZIAL Arbeitstisch-/Werkbanksystem  
UNIVERSAL/PROFI, 1750 mm, brillantblau

**Langbeschreibung:** Aufbauportal f. Grundtisch  
SPEZIAL Arbeitstisch-/Werkbanksystem  
UNIVERSAL/PROFI, 4 Breiten: Das Manuflex  
Aufbauportal ermöglicht die Nutzung der  
Arbeitsfläche über einem Grundtisch der Reihe  
Universal Spezial oder Profi Spezial. Dabei ist das  
Manuflex Aufbauportal in vier unterschiedlichen  
Breiten bestellbar. Perfekt geeignet für die  
Grundtische der Serie Universal Spezial und die  
Werkbänke Profi Spezial ist das Manuflex  
Aufbauportal. Dieses ermöglicht eine Nutzung der  
Arbeitsfläche oberhalb der Tisch- oder Werkbankplatte. Bei einer Nutzhöhe von 1500 mm  
können Sie das Manuflex Aufbauportal mit einer Breite von 1250 mm, 1500 mm, 1750 mm  
oder 2000 mm bestellen. Das Aufbauportal hat eine Tiefe von 55 mm. Die einzelnen  
Aufbauprofile haben eine Breite von 60 mm inklusive der Beschläge zur Befestigung an  
der Tischplatte. Das Aufbauportal ist hochwertig pulverbeschichtet und aus dreiseitig im  
Raster von 30 mm gelochtem Profilstahl gefertigt. Diese Aufbaukomponenten können im  
30 mm Raster höhenverstellt werden. Nutzen Sie das Manuflex Aufbauportal für  
Werkzeuge oder Geräte, denn es ist mit bis zu 120 kg belastbar. Weitere Details: Für die  
Nutzung der Arbeitsfläche über der Tisch- oder Werkbankplatte Aufbauportale machen  
einen Arbeitstisch oder Werkbank erst zu einem voll ausgebauten Arbeitsplatz Für  
Werkzeuge, Geräte oder Arbeitsplatzbeleuchtung Nutzhöhe: 1500 mm Tiefe: 55 mm  
Breite: 60 mm (Ma ssangaben inklusive Beschläge zur Befestigung an den Tischgestellen)  
Gesamthöhe: 2100 mm Für Arbeitstische der Systeme Universal Spezial und Werkbänke  
Profi Spezial 2 Aufbauprofil und eine Querstabilisierungsstrebe inkl.  
Befestigungsbeschlägen Hochwertig pulverbeschichtet Aus dreiseitig im 30 mm Raster  
gelochtem Profilstahl, im Raster von 30 mm höhenverstellbar Belastbarkeit: 120 kg  
Jederzeit erweiterbar 9 RAL-Farbtöne zur Auswahl Breite wahlweise: 1250 mm, 1500  
mm, 1750 mm oder 2000 mm



**EAN/GTIN:** 4045916130300