

Termékinformációk

78 61 140 ESD

Electronic Super Knips® XL ESD

DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5



- További 15 mm-rel hosszabb verzió: nagyobb stabilitás, nagyobb vágási teljesítmény
- Nagy teherbírású, fényezett speciális szerszámacélból készült, a vágóélek indukcióval edzettek 64 HRC-re
- Precíziósan csiszolt vágóélek hajlítás nélkül a legfinomabb, például elektronikai vagy finommechanikai vezetékek pontos és súllyesztett vágásához
- A precíz formájú csúcsok a szomszédos vezetékeket is átvágják Ø 0,2 mm-től
- Nyitórugóval és nyitáskorlátozóval a kényelmes, ergonomikus és gyors munkavégzéshez az automatikus nyitáshoz és a fogantyú kényelmes szélességének köszönhetően
- Rendkívül könnyű mozgás a fáradtságmentes munkavégzés érdekében, a rozsdamentes acél szegeccsel megvalósított pontos illesztésnek köszönhetően
- Speciális szerszámacél, több lépésben olajban edzett

Általános

Cikkszám	78 61 140 ESD
EAN	4003773081708
Fogó	barnított
Fej	barnított
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	85 g
Méret	140 x 83 x 14 mm
Szabvány	DIN ISO 9654 DIN EN 61 340-5

Műszaki jellemzők

Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 1,4 mm
Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 0,2 – 2,1 mm
Pofa hossza (B)	12,3 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (D)	9,2 mm
Fejszélesség (A)	15,7 mm
ESD	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

