

Informazione prodotto

95 17 500

Cesoia per cavi

IEC 60900 DIN EN 60900



⚠ 1000 V

- Costruzione corta, lunghezza solo 500 mm
- Peso ridotto, elevato rapporto di trasmissione
- Per tagliare cavi in rame ed alluminio unipolari o a più fili
- Non utilizzabili per funi e filo di acciaio
- Con taglienti temperati e rettificati
- Taglio netto e pulito senza schiacciare
- Sforzo minimo grazie all'ottimo rapporto di trasmissione e alla geometria speciale dei taglienti
- Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale
- Articolazione a vite regolabile
- Testa: acciaio al vanadio, forgiato, temperato ad olio
- Manici: alluminio tubolare, altamente resistente

Generico

Art. No.	95 17 500
EAN	4003773026785
Testa	pulita
Manici	isolati ad immersione, collaudati VDE
Peso	1.477 g
Dimensioni	500 x 175 x 41 mm
Norma	DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformità	contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

Valore di taglio cavo Cu, a più fili	150 mm ²
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	Ø 27 mm
AWG	6 / 0
collaudato VDE	sì

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

