

Broszura informacyjna

97 99 217

- Zawartość: 100 szt.
- Nieizolowane

Końcówki kablowe oczkowe

100 szt.

DIN 46234



Ogólna	
Nr art.	97 99 217
EAN	4003773076278
Norma	DIN 46234
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne	
Śruby	5 mm
wymiar przewodu	4 – 6 mm ²
AWG	12 — 10
Ilość	100
Materiał	Miedziany
Powierzchnia	Ocynkowane
	Ø 5 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych