

Blume Förderanlagen convoyeur à rouleaux

rouleau de manutention en acier,
diamètre de roulette 50 mm,
convoyeur longueur x largeur 1,5 m x
600 mm, empattement 100 mm

Numéro d'article: 132566



Blume Förderanlagen Élément pour transporteur lourd à rouleaux

Droit

convoyeur à rouleaux













- rouleau de manutention en acier
- diamètre de roulette 50 mm
- convoyeur longueur x largeur 1,5 m x 600 mm
- largeur 680 mm
- empattement 100 mm
- pour charges d'une longueur minimale de 300 mm et d'une largeur maximale de 800 mm
- profilé en Ucadre hauteur x largeur 70 x 40 mm
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques

manutention dynamique	convoyeurs	largeur du produit transporté ju	800 mm
type de convoyeur	convoyeur à rouleaux	longueur min. du produit transpo	300 mm
composants de	élément pour convoyeur	empattement	100 mm

convoyeur		
type de roulettes	rouleau de manutention	hauteur de cadre 70 mm
matériau de roulette	acier	largeur de cadre 40 mm
diamètre de rouleau	50 mm	matériau de cadre acier
longueur de convoyeur	1,5 m	surface de cadre galvanisé
extensible	non	forme de cadre profilé en U
largeur de convoyeur	600 mm	Poids 38,9 kg
largeur	680 mm	

Accessoires

133004		·	courbe 45 ° pour convoyeur à rouleaux, rouleau de manutention en acier, diamètre de roulette 50 mm, largeur du convoyeur 600 mm, empattement 100 mm
133161		·	courbe 90 ° pour convoyeur à rouleaux, rouleau de manutention en acier, diamètre de roulette 50 mm, largeur du convoyeur 600 mm, empattement 100 mm
133321			passage pour convoyeur à rouleaux, rouleau de manutention en acier, diamètre de roulette 50 mm, convoyeur longueur x largeur 1 m x 600 mm, empattement 100 mm, avec charnières et équilibreur
133456			support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 600 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
135291			Guidage latéral pour tout droit pour convoyeur à rouleaux, utilisation à un côté, profilé en U, longueur 1 m, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
135305			Guidage latéral pour tout droit pour convoyeur à rouleaux, utilisation double face, profilé en U, longueur 1 m, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
135462			butée d'arrêt pour convoyeur à rouleaux, pour largeur de convoyeur 600 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
508098			support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 600 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
508104			support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 600 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
508111			support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 600 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
508117			support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 600 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel
508124			support pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 600 mm, plaques de recouvrement avec articulation pivotante, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel