

ZARGES passerelle Z600

estrade hauteur 2,5 m, estrade largeur x profondeur 1000 x 600 mm, 2 x 10 marches striées (estrade incl.), largeur de marche 1000 mm, inclinaison 60°, en aluminium, main courante à un côté

Numéro d'article: 139377



ZARGES passerelle Z600

passerelle

- estrade hauteur 2,5 m, estrade largeur x profondeur 1000 x 600 mm
- accès double face
- 2 x 10 marches striées (estrade incl.)
- largeur de marche 1000 mm
- inclinaison 60°
- portée 3,294 m
- en aluminium
- force 300 kg, force des marches 150 kg
- application sûre grâce à rambarde d'estrade sur 1 côté et main courante
- main courante à un côté
- fixation avec consoles de plancher
- poids 101,34 kg



- selon DIN EN ISO 14122

Détails techniques

| | | | |
|--------------------------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| technique de montée | passerelle | portée | 3,294 m |
| matériau | aluminium | force | 300 kg |
| inclinaison | 60 ° | force des marches | 150 kg |
| utilisation | double face | rabattable | non |
| hauteur d'estrade | 2,5 m | roulant | non |
| largeur d'estrade | 1000 mm | équipement de sécurité échelle | rambarde d'estrade sur 1 côté et main courante |
| profondeur d'estrade | 600 mm | étrier de sécurité | non |
| hauteur libre | 2,38 m | main courante | à un côté |
| nombre de marches | 2 x 10 | type de fixation | consoles de plancher |
| type de marche/d'échelon | marches striées | norme | DIN EN ISO 14122 |
| largeur de marche | 1000 mm | Poids | 101,34 kg |

Accessoires

139386



Main courante pour passerelle, inclinaison 60°, Pour 10 marches