

BS-ROLLEN zwenkwiel

BS ROLLEN

draagvermogen 75 kg, diameter x breedte 200 x 50 mm, banden polyurethaan in zwart, loopvlak met sleuven, naaf met wiellager, velg van plaatstaal met slag- en krasvaste poedercoating in aluminium-zilver, bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 109 mm



Artikelnummer: 139491

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Zwenkwiel

zwenkwiel


- draagvermogen 75 kg
- diameter x breedte 200 x 50 mm
- banden polyurethaan in zwart, loopvlak met sleuven
- geluiddempend
- naaf met wiellager
- schroefgatafstand 105x75/80 mm, schroefgat-Ø 11 mm
- velg van plaatstaal met slag- en krasvaste poedercoating in aluminium-zilver
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal verzinkt, gechromeerd
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 138 x 109 mm
- Zwenklager met kogellager, uitlading 58 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	wielbreedte	50 mm
roltype	transportapparaatwielen	uitlading	58 mm
bouwmodel	zwenkwiel	loopvlak	met sleuven

draagvermogen	75 kg	loopvlak eigenschap	geluiddempend
banden	polyurethaan	profieltype	groefprofiel
wiel-ø	200 mm	lengte plaat	138 mm
materiaal velg	plaatstaal	breedte plaat	109 mm
wiellager	wiellager	afstand schroefgat	105x75/80 mm
bevestigingselement	plaat	schroefgat-ø	11 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak velg	m. poedercoating
materiaal behuizing	staal	oppervlak behuizing	verzinkt, gechromeed
zwenklager	kogellager	kleur velg	aluminium-zilver
rem	zonder	kleur banden	zwart
draadvangkappen	nee	gewicht	2,05 kg
totale hoogte	235 mm		

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken