

META

palletstelling - grondveld

MULTIPAL

hoogte x breedte x diepte 3300 x 2870 x 1100 mm, vaklast 3000 kg, 12 opslagplaatsen (incl. vloeropslag), opslag in de lengte, draagvermogen per pallet 1000 kg, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje

Artikelnummer: 223679



Das Lagersystem



META Palletstelling MULTIPAL

Basisstelling

palletstelling - grondveld

- hoogte x breedte x diepte 3300 x 2870 x 1100 mm
- veldlast 9000 kg
- vaklast 3000 kg
- vak breedte x diepte 2700 x 1100 mm
- 12 opslagplaatsen (incl. vloeropslag)
- opslag in de lengte


- draagvermogen per pallet 1000 kg
- hoge stabiliteit door gesloten kokerprofielen
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje
- inhoud levering: basisstelling met 2 staanderframes incl. vloerankers en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (21)

Technische details

meubeltype	stelling	legbord-/niveautype	traversen
stellingtype	palletstelling	legborden / niveaus stabiliteit	gesloten kokerprofielen
stellingveld	grondveld	vakhoogte	900 mm
materiaal	staal	vakbreedte	2700 mm
hoogte	3300 mm	vakdiepte	1100 mm
breedte	2870 mm	oppervlak standaard	verzinkt
diepte	1100 mm	oppervlak traversen	m. poedercoating
vaklast	3000 kg	kleur traversen	roodoranje // RAL2001
veldlast	9000 kg	kleur uitvoering	roodoranje/verzinkt // RAL 2001
parkeerplaats	12 stuks	inhoud levering	basisstelling met 2 staanderframes incl. vloerankers en niveaus zie aanbod
opslagniveaus	4 stuks	levering	gedemonteerd
opslag	in de lengte	gebruiksaanwijzing veldlast	extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
gebruik	eenzijdig	certificering RAL-RG	RAL-RG 614/1 (21)
legborden / schappen aantal	3 stuks	gewicht	156,302 kg


Gerelateerde Producten

162167



palletstelling - aanbouwweld, hoogte x breedte x diepte 3300 x 2785 x 1100 mm, vaklast 3000 kg, 12 opslagplaatsen (incl. vloeropslag), opslag in de lengte, draagvermogen per pallet 1000 kg, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje

Dit past ook bij ...

213058		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 33 m x 75 mm
216175		kartonnen vouwdozen voor pallets, Van golfkarton met buitenafdekking kraftpapier in bruin, 3-laags, lengte x breedte x hoogte binnen 1040 x 620 x 510 mm, Voor pakketten tot 500 kg
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
991754		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 15 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit