

bott **établi** verso

hauteur x largeur x profondeur 930 x 1500 x 600 mm, plateau de table en multiplex, exécution du châssis piètement 4 pieds, équipement : 1 armoire, 1 tablette, Avec porte à battants, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 231763







établi

- hauteur x largeur x profondeur 930 x 1500 x 600 mm
- plateau de table en multiplex
- épaisseur de panneau 20 mm
- exécution du châssis piètement 4 pieds
- équipement : 1 armoire, 1 tablette
- Avec porte à battants
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- Produit livré livré monté

Détails techniques

type de meuble	table	matériau de châssis	acier
type de table	établi	surface de châssis	finition peinture époxy
forme de châssis	piètement 4 pieds	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
hauteur	930 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
largeur	1500 mm	couleur de la face avant	bleu gentiane // RAL5010
profondeur	600 mm	nombre de portes	1 pièce
épaisseur de panneau	20 mm	type de porte	porte à battants
hauteur réglable	non	roulant	non
équipement établi	1 armoire, 1 tablette	livraison	livré monté
matériau de plaque	multipléx	Poids	86,314 kg

Cela s'adapte aussi ...

102657		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 85 / 70 mm, en polypropylène en vert
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
230322		tabouret pivotant, assise hauteur x diamètre 410 - 570 x 340 mm, chaise ronde en polyuréthane en noir, structure en aluminium aluminium-argenté, vérin chromé, piètement avec 5 roulettes