

transportjerrycan

Geschikt voor agressieve, brandbare stoffen, van RVS, inhoud 10 l, hoogte x breedte x diepte 241 x 244 x 428 mm, Vlamblokkering geïntegreerd, met kunststof beschermring rondom



Artikelnummer: 236241



transportjerrycan

- Geschikt voor agressieve, brandbare stoffen
- van RVS
- inhoud 10 l
- hoogte x breedte x diepte 241 x 244 x 428 mm
- afsluitbaar met fijndoseerder
- Vlamblokkering geïntegreerd
- automatische overdrukbalans
- met kunststof beschermring rondom
- met fijndoseerkraan
- met draaggreep
- levering inclusief veiligheidssticker conform GHS

Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	veiligheidsbak	sluiting	fijndoseerder
baktype	kan	vlamblokkering	ja
jerrycantype	transportjerrycan	vacuüm-/overdrukbalans	ja
inhoud	10 l	afvoer	met fijndoseerkraan

geschikt voor gevaarlijke stoffe	agressieve, brandbare stoffen	bak voor gevaarlijke stoffen uit	kunststof beschermring rondom
materiaal	RVS 1.4301	greep	draaggreep
hoogte	241 mm	afdichting	NBR
breedte	244 mm	inhoud levering	inclusief veiligheidssticker conform GHS
diepte	428 mm	gewicht	2,9 kg