

## Scangrip hoofdlamp I MATCH 3

Lampen: COB LED met extreem hoge CRI-waarde, met verstelbare hoofdband en sensor met contactloze aan/uit-schakelaar, straalhoek 120 °, met accu



SCANGRIP

3 YEARS WARRANTY

Artikelnummer: 254577



### hoofdlamp



- Geschikt voor schilderbedrijven, interieurbouwers en ateliers
- ideaal voor alle voorbereidingswerkzaamheden
- hoogte x lengte x breedte 50 x 100 x 38 mm
- Lampen: COB LED met extreem hoge CRI-waarde
- met verstelbare hoofdband en sensor met contactloze aan/uit-schakelaar
- brandduur 15 h
- straalhoek 120 °
- Dimbaar van 10 tot 100 %, 5 instelbare kleurtemperaturen
- oplaadtijd 3,5 h
- met accu
- Compatibel met lithium-ionen
- temperatuurbestendig van -10 °C tot +40 °C
- beschermingsklasse IP65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
- 3 jaar garantie



## Technische details

gereedschapstype	industrielamp	oplaadtijd	3,5 h
type lamp	hoofdlamp	lamp uitrusting	verstelbare hoofdband, sensor met contactloze aan/uit-schakelaar
geschikt voor (branches)	schilderbedrijven/interieur bouwers	lamp functie	Dimbaar van 10 tot 100 %, 5 instelbare kleurtemperaturen
geschikt voor (gebruik)	voorbereidingswerkzaamheden	lengte	100 mm
type lamp	COB-LED	hoogte	50 mm
brandduur	15 h	breedte	38 mm
lichtstroom	25-250	temperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
dimbaar	ja	ip beschermingsklasse	65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
afstraalhoek	120 °	garantie	3 jaar
spanningsverzorging	accu	WEEE-apparaatsoort	lampen cat. 3
accutype	lithium-ionen	gewicht	0,28 kg
vermogen accu	1,6 Ah		

## Dit past ook bij ...

254576		werklamp, Lampen: COB LED met extreem hoge CRI-waarde, met oplosmiddelbestendige glazen lens, bevestigingsclip, straalhoek 75 °, met accu
254579		hand-floodlight, Lampen: COB LED met extreem hoge CRI-waarde, met draaggreep en 2 ingebouwde magneten, straalhoek 100 °, met accu