

C+P

dubbeldekse locker

Classic Plus

hoogte x breedte x diepte 2120 x 1200 x 500 mm, 3 x2 vakken, vak breedte 400 mm, Afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw pootonderstel, romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 269656

Classic+



dubbeldekse locker

- hoogte x breedte x diepte 2120 x 1200 x 500 mm
- 3 x2 vakken
- vak breedte 400 mm
- deuraanslag rechts
- deuropeningshoek 110 °
- per vak 2 kastvakken, elk met een kledingstang en 3 niet verdraaibare dubbele schuifhaken
- openslaande deur met etikettenlijst en ventilatiesleuven
- inliggende deuren met binnenliggende penscharnieren
- Elke deur is standaard uitgerust met een systeem voor gedempte sluiting
- Hoge stabiliteit en torsiestijfheid dankzij materiaalversterking op







belangrijke punten en de geavanceerde BIONIC Steel Frame-structuur bestaande uit vouwen, steunen en tussenruimten

- Afsluitbaar met cilinderslot
- Extra ventilatieopening in de behuizing
- onderbouw pootonderstel
- constructie van staal, stevig gelast
- romp met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- front met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- inbraakwerend conform niveau B volgens DIN 4547-2
- 10 jaar garantie

Technische details

meubeltype	kast	oppervlak front	gemoffeld
type kast	locker	kleur onderbouw	zwartgrijs // RAL7021
vakken	3 stuks	kast uitrusting	kledingstang, haken
dubbeldeks	ja	kledingstang	ja
hoogte	2120 mm	kledinghaak aantal	4 stuks
breedte	1200 mm	type bank	zonder
diepte	500 mm	type deur	openslaande deur met etikettenlijst en ventilatiesleuven
breedte vak	400 mm	deur uitvoering	inliggend, binnenliggende penscharnieren
vakken aantal	6 stuks	deuraanslag	rechts
onderbouw	pootonderstel	openingshoek deur	110 °
hoogte onderbouw	420 mm	sluitsysteem	cilinderslot
afsluitbaar	ja	ventilatie	behuizing en front
materiaal	staal	opstelling	wand
materiaal verwerking	gelast	levering	voorgemonteerd
stabiliteit / versterking / vers	vouwen, steunen	garantie	10 jaar
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	norm	niveau B volgens DIN 4547-2 Inbraakwerend
kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035	deurdemping	ja
oppervlak romp	gemoffeld	gewicht	70,6 kg

Gerelateerde Producten

257483		schoenenrek, voor garderobekast, hoogte x breedte x diepte 8 x 398 x 465 mm, van kunststof in zwart
271444		visitekaarhouder, hoogte x breedte 26 x 76 mm, achterzijde zelfklevend, van kunststof in zwart
271467		schuin opzetzak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 1200 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs
271468		schuin opzetzak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 1200 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak in RAL7016 antracietgrijs
271469		schuin opzetzak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 1200 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak in RAL9016 verkeerswit
271474		schuin opzetzak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 1200 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak in RAL7035 lichtgrijs

272038		openslaande deur met perforaties, voor dubbele garderobekast, van staal
272040		vleugeldeur, voor dubbele garderobekast, van staal
272049		schuin opzetaak voor garderobekast of lockersysteem, Voor kastbreedte 1200 mm, hoogte 230 mm, van staal met moffellak
272050		begrenzer deuropeningshoek 90°, voor garderobekast of lockersysteem, van staal
272051		spiegel, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 110 x 90 mm, van glas
272052		kledinghanger, voor garderobekast, met speciale ophanging, van hardhout gelakt in zwart
272054		etikethouder, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, van kunststof
272063		Safe-O-Mat, voor garderobekast of lockersysteem, voor 1- of 2-euro-munten
272064		deur met krasbescherming, Voor cilinderslot, van kunststof
272065		nummerbord, voor garderobekast of lockersysteem, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 30 x 50 mm, van RVS
272067		nummerbord, Voor cilinderslot, achterzijde zelfklevend, hoogte x breedte 79 x 45 mm, van kunststof