

ADB werkbank

hoogte x breedte x diepte 1306 x 1500 x 750 mm, tafelblad van massief beukenhout, draagvermogen 500 kg, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 1 legbord, 1 geperforeerde plaat, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs



Artikelnummer: 272382



werkbank

- hoogte x breedte x diepte 1306 x 1500 x 750 mm
- tafelblad van massief beukenhout
- geperforeerde plaat H x B 456 x 1482 mm
- gatafstand 38 mm
- draagvermogen 500 kg
- uitvoering frame 4 voeten
- uitrusting: 1 legbord, 1 geperforeerde plaat
- draagvermogen legbord 60 kg
- constructie van staal
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs
- geperforeerde plaat in RAL7016 antracietgrijs
- Zeer stabiel, want dwars verlijmd

Technische details

meubeltype	tafel	oppervlak onderstel	m. poedercoating
type tafel	werkbank	kleur onderstel	antracietgrijs // RAL7016
uitvoering frame	4 voeten	stabiliteit/versteviging/schoren	dwars verlijmd blad
hoogte	1306 mm	legborden	1 stuks
breedte	1500 mm	draagvermogen legbord	60 kg
diepte	750 mm	hoogte geperforeerde plaat	456 mm
draagvermogen	500 kg	breedte geperforeerde plaat	1482 mm
in hoogte verstelbaar	nee	gatafstand	38 mm
elektrisch geleidend	nee	kleur geperforeerde plaat	antracietgrijs // RAL7016
werkbank uitrusting	1 legbord, 1 geperforeerde plaat	verrijdbaar	nee
materiaal plaat	massief beukenhout	gewicht	74 kg
materiaal onderstel	staal		

Dit past ook bij ...

218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
221388		noppenhandschoen, van polyamide in grijs/zwart met nitril-coating, antislip, afmeting 9
227889		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 42, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht
235352		universeel mes, lemmethoogte 18 mm, in zilverkleurig, met automatisch vergrendelend schuifmechanisme
235919		tafelweegschaal, platform van RVS, breedte x diepte 252 x 200 mm, weegbereik van 8 tot 15 kg, afleesbaarheid in 1 g stappen
236343		luchtkussenfolie, levering als rol, alle 500 mm geperforeerd, rollen lengte x breedte 50 m x 500 mm, van LDPE, tweelaags, in transparant
369099		container, inhoud 120 l, romp van polyethyleen in blauw, hoogte x breedte x diepte 930 x 480 x 550 mm, onderbouw 2 wielen met massief rubber-wielen
552845		EHBO-bord, EHBO, sticker, van folie, oppervlak lang nalichtend, hoogte x breedte 150 x 150 mm
565665		viltstift voor keuringsvignet, fijne lijn, in zwart