

Blume Förderanlagen rollenbaan

draagrol van kunststof, wieldiameter
50 mm, baan lengte x breedte 1,5 m
x 500 mm, asafstand 125 mm

Artikelnummer: 399442



BLUME
FÖRDERANLAGEN



Blume Förderanlagen Lichte rollenbaan - balie-element

Recht

rollenbaan














- draagrol van kunststof
- wieldiameter 50 mm
- baan lengte x breedte 1,5 m x 500 mm
- breedte 540 mm
- asafstand 125 mm
- voor transportgoed met een lengte van minstens 375 mm en een breedte van maximaal 700 mm
- U-profielframe hoogte x breedte 70 x 20 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

transporttechniek	transportbaan	breedte transportgoed tot	700 mm
baantype	rollenbaan	lengte transportgoed min.	375 mm
baancomponent	baanelement	asafstand	125 mm
roltype	draagrol	framehoogte	70 mm

materiaal rol	kunststof	framebreedte	20 mm
diameter rol	50 mm	materiaal frame	staal
baanlengte	1,5 m	frameoppervlak	verzinkt
uittrekbaar	nee	framemodel	U-profiel
baanbreedte	500 mm	gewicht	15 kg
breedte	540 mm		

Gerelateerde Producten

126304		eindaanslag voor rollenbaan, voor baanbreedte 500 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
415968		bocht 45 ° voor rollenbaan, draagrol van kunststof, wieldiameter 50 mm, baanbreedte 500 mm, asafstand 125 mm
416086		bocht 90 ° voor rollenbaan, draagrol van kunststof, wieldiameter 50 mm, baanbreedte 500 mm, asafstand 125 mm
424357		doorvoer voor rollenbaan, draagrol van kunststof, wieldiameter 50 mm, baan lengte x breedte 1 m x 500 mm, asafstand 125 mm, met scharnieren en handgreep
428631		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428675		staander voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, hoogte 275 - 340 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428722		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428766		staander voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, hoogte 330 - 395 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428802		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
428846		staander voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, hoogte 390 - 570 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429033		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429077		staander voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, hoogte 550 - 850 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429146		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw

429204		staander voor rollenbaan, baanbreedte 500 mm, hoogte 680 - 1100 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
429226		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik eenzijdig, boven hoofdhoogte, lengte 1 m
429237		Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik beide zijden, boven hoofdhoogte, lengte 1 m
510321		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw
510326		driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 400 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw