

Rollcart hefroller voor laadbord

draagvermogen 500 kg, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, 2 wielen, met massief rubber-banden

Artikelnummer: 404949



Rollcart Hefschamel

voor laadborden met een draagvermogen tot 500 kg

hefroller voor laadbord

- draagvermogen 500 kg
- dissel met staande beugel
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- staalconstructie
- 2 wielen
- met massief rubber-banden

Technische details

transporttoestel	transportwagen	wielen aantal/soort	2 wielen
type wagen	hefroller voor laadbord	banden	massief rubber
draagvermogen	500 kg	wiel-ø	200 mm
materiaal	staal	wielstand	parallel
euronorm	nee	oppervlak	m. poedercoating
stuurstang	ja	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
dissel	met staande beugel	gewicht	7 kg

