

## Blume Förderanlagen rollenbaan



draagrol van kunststof, baan lengte x breedte 3 m x 300 mm, asafstand 125 mm

Artikelnummer: 406978



## Blume Förderanlagen Kunststof wieltjesbaan - balie-element

### Recht

rollenbaan















- draagrol van kunststof
- wieldiameter 48 mm
- baan lengte x breedte 3 m x 300 mm
- breedte 340 mm
- asafstand 125 mm
- voor transportgoed met een lengte van minstens 375 mm en een breedte van maximaal 500 mm
- U-profielframe hoogte x breedte 70 x 20 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag



### Technische details

|                   |               |                           |          |
|-------------------|---------------|---------------------------|----------|
| transporttechniek | transportbaan | breedte transportgoed tot | 500 mm   |
| baantype          | rollenbaan    | lengte transportgoed min. | 375 mm   |
| baancomponent     | baanelement   | asafstand                 | 125 mm   |
| roltype           | draagrol      | framehoogte               | 70 mm    |
| materiaal rol     | kunststof     | framebreedte              | 20 mm    |
| diameter rol      | 48 mm         | materiaal frame           | staal    |
| baanlengte        | 3 m           | frameoppervlak            | verzinkt |




|             |        |            |           |
|-------------|--------|------------|-----------|
| uittrekbaar | nee    | framemodel | U-profiel |
| baanbreedte | 300 mm | gewicht    | 19 kg     |
| breedte     | 340 mm |            |           |

## Gerelateerde Producten

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 126268 |    | eindaanslag voor rollenbaan, voor baanbreedte 300 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag                                |
| 407267 |    | bocht 45 ° voor rollenbaan, draagrol van kunststof, wieldiameter 48 mm, baanbreedte 300 mm, asafstand 125 mm                     |
| 407733 |    | bocht 90 ° voor rollenbaan, draagrol van kunststof, wieldiameter 48 mm, baanbreedte 300 mm, asafstand 125 mm                     |
| 408088 |    | doorvoer voor rollenbaan, wieldiameter 48 mm, baan lengte x breedte 1 m x 300 mm, asafstand 125 mm, met scharnieren en handgreep |
| 414499 |    | Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik eenzijdig, boven hoofdhogte, hoogte x lengte 70 mm x 1 m                |
| 414502 |   | Zijwaartse geleiding voor recht voor rollenbaan, gebruik beide zijden, boven hoofdhogte, hoogte x lengte 70 mm x 1 m             |
| 428595 |  | driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw                                      |
| 428653 |  | staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 275 - 340 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw                      |
| 428697 |  | driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw                                      |
| 428744 |  | staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 330 - 395 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw                      |
| 428824 |  | staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 390 - 570 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw                      |
| 429011 |  | driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw                                      |
| 429055 |  | staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 550 - 850 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw                      |
| 429099 |  | driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw                                      |

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 429168 |  | staander voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, hoogte 680 - 1100 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw |
| 510321 |  | driepootsteun voor rollenbaan, baanbreedte 300 mm, van staal gelakt in RAL 5015 hemelsblauw                  |

### Dit past ook bij ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 505362 |  | afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal diameter 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart  |
| 520983 |  | mobiele schaarheftafel, draagvermogen 500 kg, platform lengte x breedte 855 x 500 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart |
| 523822 |  | set vloermarkeerapparaten, set bestaande uit: 1 markeerapparaat, 1 slagsnoer, 1 accessoire, 1 blik markeerpoeder, 1 parkeerplaatsschema, lijnbreedte 30 - 100 mm  |