

META magazijnstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2000 x 1006 x 336 mm, vaklast 80 kg, 5 niveaus met legbord, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 503336



Das Lagersystem



META Inhaakstelling met aanslagrandAanbouwstelling

magazijnstelling - aanbouwveld

- Geschikt voor geordend in werkplaats en archief
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 2000 x 1006 x 336 mm
- veldlast 900 kg
- vaklast 80 kg

- vak breedte x diepte 1000 x 300 mm
- 5 niveaus met legbord
- niveaus met aanslagrand en veiligheidsrand
- Per 25 mm verstelbaar
- opstelhoek recht
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren
- constructie van staal
- staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- GS-getest, RAL-keurmerk
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast





Technische details

meubeltype	stelling	legborden / niveaus uitrusting	aanslagrand // veiligheidsrand
stellingtype	magazijnstelling	gebruik	eenzijdig
stellingsysteem	kliksysteem	legbord-/niveautype	legbord
stellingveld	aanbouwveld	oppervlak legbord	verzinkt // poedercoating
geschikt voor (branches)	werkplaats, archief	oppervlak standaard	verzinkt // poedercoating
materiaal	staal	opstelhoek uitrichting	recht
hoogte	2000 mm	stabiliteit/versteving/schoren	diagonaalschoren
breedte	1006 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
diepte	336 mm	kleur standaard	lichtgrijs // RAL7035
vaklast	80 kg	inhoud levering	aanbouwstelling met 1 staanderframe, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
veldlast	900 kg	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
legborden / schappen aantal	5 stuks	levering	gedemonteerd
vakbreedte	1000 mm	certificering	GS // RAL-keurmerk
vakdiepte	300 mm	garantie	5 jaar
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	gewicht	20,2436 kg

Gerelateerde Producten

150072		ankerpluggenset voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
503348		legbord voor magazijnstelling, breedte x diepte 1000 x 300 mm, voor een vaklast van 80 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
593809		legbord voor inhakstelling, breedte x diepte 1000 x 300 mm, voor een vaklast van 80 kg, uitgerust met lengtekanaal en veiligheidsrand, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
609137		muurpluggen voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

324647		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 200 x 300 x 500 / 450 mm, van polyethyleen in geel
526019		wand-zichtpanelensysteem, DIN A4 in staand formaat, 5 zichtpanelen, frame in zwart, met magnetische wandhouder
532431		magazijnstelling - grondveld, hoogte x breedte x diepte 2500 x 1056 x 336 mm, vaklast 80 kg, 7 niveaus met legbord, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
763239		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten