

ZARGES escabeau

exécution NL national, accès double face, 2 x 7 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), En aluminium, lisses anodisé

Numéro d'article: 503476



ZARGES Escabeau standard

Exécution NLDouble accès






escabeau

- exécution NL national
- accès double face
- 2 x 7 marche(s) en tôle striée (estrade incl.)
- profondeur de marche 80 mm
- connexion marches/lisse riveté
- application sûre grâce à protection contre l'écartement
- pieds antidérapants en extrémité de lisse
- En aluminium, lisses anodisé
- poids 8,2 kg
- selon DIN EN 131, Loi NL sur le contrôle de la qualité des produits, selon DGUV 208-016 (jadis BGI 694)
- 10 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| technique de montée | escabeau | étrier de sécurité | non |
| Variante nationale | exécution NL | protection contre l'écartement | oui |
| matériau | aluminium | exécution échelle | à deux parties |
| utilisation | double face | bac | non |
| nombre de marches | 2 x 7 | surface de longerons | anodisé |
| type de marche/d'échelon | marche(s) en tôle striée | pour escaliers | non |
| profondeur des marches | 80 mm | soubassement | pieds antidérapants |
| rabattable | oui | norme | DIN EN 131 // Loi NL // DGUV 208-016 (jadis BGI 694) |
| roulant | non | garantie | 10 années |
| connexion d'échelons/de longeron | riveté | Poids | 8,2 kg |
| équipement de sécurité échelle | protection contre l'écartement | | |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 149286 |  | plaquette de base, Contrôlé selon BetrSichV/DGUV, étiquette, hauteur x largeur 90 x 40 mm |
| 204801 |  | bac à déchets, capacité 20 l, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, hauteur x Ø 360 x 295 mm, couvercle en acier, non inflammable |
| 520203 |  | boîte à outils / de matériaux, équipement : kit de 4 bacs, en plastique en noir/jaune |
| 526758 |  | rayonnage - rayonnage complet (élément de départ et suivant), hauteur x largeur x profondeur 2500 x 2370 x 335 mm, charge max. par tablette 150 kg, 2 éléments standard avec 6 niveau(x) chacun avec tablette en acier, angle d'installation droit, montants avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 528920 |  | moquette de protection, longueur x largeur 50 x 1 m, épaisseur 235 g/m², en non-tissé/PE |