

BS-ROLLEN

bokwiel

draagvermogen 200 kg, diameter x breedte 100 x 40 mm, naaf lengte x Ø 40 x 20 mm, met polyurethaan-banden, naaf met kogellager, velg van aluminium, bevestiging met plaat, lengte x breedte 100 x 85 mm

Artikelnummer: 526627



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Zwaarlastwiel

Bokwiel

bokwiel

- draagvermogen 200 kg
- diameter x breedte 100 x 40 mm
- naaf lengte x Ø 40 x 20 mm
- met polyurethaan-banden
- geluiddempend
- naaf met kogellager
- schroefgatafstand 80x60 mm, schroefgat-Ø 10 mm
- velg van aluminium
- velg zonder draadvangkappen
- behuizing van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- bevestiging met plaat, lengte x breedte 100 x 85 mm

Technische details

transporttechniek	rollen	draadvangkappen	nee
roltype	zwaarlastwielen	totale hoogte	150 mm
bouwmodel	bokwiel	naaflengte	40 mm
draagvermogen	200 kg	naafboorgat	20 mm
banden	polyurethaan	wielbreedte	40 mm
wiel-Ø	100 mm	loopvlak eigenschap	geluiddempend

materiaal velg	aluminium	lengte plaat	100 mm
wiellager	kogellager	breedte plaat	85 mm
geschikt voor vloertype	glad/effen, ruw/effen, glad/oneffen, ruw/oneffen	afstand schroefgat	80x60 mm
bevestigingselement	plaat	schroefgat-Ø	10 mm
elektrisch geleidend	nee	oppervlak behuizing	verzinkt
materiaal behuizing	staal	gewicht	1,55 kg
rem	zonder		

Gerelateerde Producten

526628



wiel, draagvermogen 200 kg, diameter x breedte 100 x 40 mm, naaf lengte x Ø 40 x 20 mm, met polyurethaan-banden, naaf met kogellager, velg van aluminium

Dit past ook bij ...

400701



Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen

438985



zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm

763068



Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken