

## multifunctionele bak

hoogte x breedte x diepte 590 x 560 x 280 mm, inhoud 60 l, van polypropyleen, in geel

VE 3 stuks

Artikelnummer: 527626



## Multifunctionele container

multifunctionele bak



- rechthoekig
- hoogte x breedte x diepte 590 x 560 x 280 mm
- inhoud 60 l
- van polypropyleen
- in geel
- eenvoudig te dragen door draaggrepen
- Plaatsbesparend stapelbaar
- geschikt voor levensmiddelen

### Technische details




|           |                      |                                  |                                  |
|-----------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| baktype   | multifunctionele bak | nestbaar                         | ja                               |
| inhoud    | 60 l                 | plafond                          | als accessoire (niet inbegrepen) |
| vorm      | rechthoekig          | geschikt voor levensmiddelen     | ja                               |
| hoogte    | 590 mm               | geschikt voor gevaarlijke stoffe | nee                              |
| breedte   | 560 mm               | kleur                            | geel                             |
| diepte    | 280 mm               | onderrijdbaar                    | nee                              |
| materiaal | polypropyleen        | draaginstallatie                 | draaggrepen                      |

|             |     |         |      |
|-------------|-----|---------|------|
| recyclebaar | ja  | gewicht | 8 kg |
| stapelbaar  | nee |         |      |

## Gerelateerde Producten

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 527637 |  | oplegdeksel, van polypropyleen, voor multifunctionele bak met 60 l inhoud, breedte x diepte 560 x 280 mm, in geel                                |
| 527647 |  | Onderwagen, Voor 60 l multifunctionele bak, draagvermogen 80 kg, laadvlak lengte x breedte 280 x 560 mm, onderstel in zwart, 4 harde zwenkwielen |

## Dit past ook bij ...

|        |  |   |
|--------|--|---|
| 202875 |   | sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg  |
| 528205 |   | verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in lichtgrijs, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen  |
| 529885 |  | magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag |