

## hofs dossierstelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 1750 x 810 x 335 mm, veldlast 550 kg / vaklast 60 kg, berg ordners, documenten en ander kantoomateriaal handig op, 5 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 4 ordnerhoogtes. deze bieden plaats voor max. 45 ordners, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL9006 blank aluminiumkleurig, niveaus met slijtvaste kunststof coating in RAL9006 blank aluminiumkleurig



hofs  
REGALSYSTEME



Artikelnummer: 528434



## hofs Dossier-inhaakstelling

### Basisstelling

hofs dossierstelling - grondveld

- Geschikt voor archiefruimtes
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 1750 x 810 x 335 mm
- veldlast 550 kg / vaklast 60 kg
- vak breedte x diepte 750 x 300 mm
- berg ordners, documenten en ander kantoomateriaal handig op, 5 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 4 ordnerhoogtes. deze bieden plaats voor max. 45 ordners
- niveaus met aanslagrand en legbordrand aan de zijkant van het



bovenste vakniveau tegen eruit vallen van ordners

- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren
- constructie van staal
- staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL9006 blank aluminiumkleurig
- niveaus met slijtvaste kunststof coating in RAL9006 blank aluminiumkleurig
- inhoud levering: basisstelling met 2 staanderframes, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand voorgemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 jaar garantie

## Technische details


meubeltype	stelling	stelling	uitrusting	legborden
stellingtype	dossierstelling		vakbreedte	750 mm
stellingsysteem	kliksysteem		vakdiepte	300 mm
stellingveld	grondveld		ordnercapaciteit	45 stuks
geschikt voor (branches)	archiefruimtes		kleur standaard	blank aluminiumkleurig // RAL9006
hoogte	1750 mm		kleur bodem	blank aluminiumkleurig // RAL9006
breedte	810 mm		ordnerhoogtes	4 stuks
diepte	335 mm		oppervlak legbord	kunststof coating
legborden / schappen aantal	5 stuks		oppervlak standaard	kunststof coating
vaklast	60 kg		kleur uitvoering	blank aluminiumkleurig // RAL9006
veldlast	550 kg		inhoud levering	basisstelling met 2 staanderframes, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
legbord-/niveautype	plaatstalen legbord		levering	voorgemonteerd
legborden / niveaus uitrusting	aanslagrand // legbordrand aan de zijkant		certificering	GS // RAL-keurmerk
stabiliteit / versterking / vers	diagonaalschoren		garantie	5 jaar
gebruik	eenzijdig		gewicht	20 kg
materiaal	staal			

## Gerelateerde Producten



528435



dossierstelling - aanbouwveld, veldlast 550 kg / vaklast 60 kg, berg ordners, documenten en ander kantoomateriaal handig op, 5 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 4 ordnerhoogtes. deze bieden plaats voor max. 45 ordners, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met slijtvaste kunststof coating in RAL9006 blank aluminiumkleurig, niveaus met slijtvaste kunststof coating in RAL9006 blank aluminiumkleurig

528437		<p>dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 1750 x 1010 x 335 mm, veldlast 550 kg / vaklast 60 kg, berg ordners, documenten en ander kantoomateriaal handig op, 5 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 4 ordnerhoogtes. deze bieden plaats voor max. 60 ordners, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers met slijtvaste kunststof coating in RAL9006 blank aluminiumkleurig, niveaus met slijtvaste kunststof coating in RAL9006 blank aluminiumkleurig</p>
--------	---	---

## Dit past ook bij ...

213052		<p>tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm</p>
217213		<p>EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken</p>
231461		<p>in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem</p>
991798		<p>bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit</p>