

C+P

armoire d'atelier

ERGO

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1200 x 500 mm, 6 niveaux avec tablette en acier, 8 tiroir(s), à cloison de séparation médiane, verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock, soubassement socle, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair

Numéro d'article: 945906

ERGO



5 YEARS WARRANTY



C+P Armoire modulable ERGO

armoire d'atelier

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1200 x 500 mm
- structure en tôle d'acier, soudé
- double porte battante
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- portes haute stabilité grâce au profilé en caisson intérieur
- 6 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 70 kg
- Réglable au pas de 15 mm
- 8 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 4x82 mm/4x170 mm
- force par tiroir 25 kg
- tiroirs sur glissière, extension 80 %
- avec blocage d'extension



- équipement : 4x82, 4x170
- à cloison de séparation médiane
- à gauche 2 tablettes et 8 tiroirs
- à droite 4 tablettes
- avec poignée encastrée
- verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoïre	système de fermeture	serrure à cylindre
type d'armoïre	armoïre d'atelier	soubassement	socle
type de porte	double porte battante	matériau	tôle d'acier
hauteur	1950 mm	matériau de finition	soudé
largeur	1200 mm	tablette réglable au pas	15 mm
profondeur	500 mm	surface de tablette	galvanisé
équipement armoïre	tablettes, tiroirs	verrouillable	oui
équipement armoïre gauche	2 tablettes et 8 tiroirs	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
équipement armoïre droite	tablettes	casier pour objets de valeur	non
nombre de tablettes/niveaux	6 pièce	cloison de séparation médiane	oui
type tablette/niveau	tablette en acier	glissière tiroir	sur glissière
charge tablette	70 kg	extension tiroir	80 %
nombre de tiroirs	8 pièce	blocage d'extension	oui
nombre x hauteur tiroirs	4x82 mm/4x170 mm	angle d'ouverture de porte	110 °
capacité de charge de tiroir	25 kg	poignée	poignée encastrée
Hauteur frontale 82 mm	4 pièce	roulant	non
Hauteur frontale 170 mm	4 pièce	garantie	5 années
couleur du corps	gris clair // RAL7035	Équipement détaillé	4x82, 4x170
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	stabilité / renfort / entretoise	portes avec profilé en caisson intérieur
surface de corps	thermolaqué	Poids	135,3 kg
surface de face avant	thermolaqué		

Accessoires

230287




serrure à code PIN, signal fonctionnel optique (rouge/vert), alimentation électrique par piles 2 x AA alcaline, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal




403817



kit de bacs de rangement, composé de 48 bacs, hauteur 54 mm, hauteur 54 mm, en plastique, coloris rouge/blanc

530105		tôles de séparation, convient pour hauteur frontale 70 mm, hauteur 68 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
736247	.	tablette en acier pour armoire universelle, largeur x profondeur 594 x 449 mm, pour armoire largeur x profondeur 1200 x 500 mm, force 70 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

146393		cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en orange, face arrière magnétique
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
664077		chariot avec barre de poussée, force 200 kg, plateau longueur x largeur 890 x 450 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, roues avec bandage TPE