


hofs dossierstelling - aanbouwveld

hoogte x breedte x diepte 2900 x 1000 x 300 mm, veldlast 540 kg / vaklast 60 kg, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, standers verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 948686



hofs
REGALSYSTEME



hofs Dossier-schroefstelling

Aanbouwstelling

dossierstelling - aanbouwveld

- Geschikt voor archiefruimtes
- schroefstelsysteem
- hoogte x breedte x diepte 2900 x 1000 x 300 mm
- veldlast 540 kg / vaklast 60 kg
- vak breedte x diepte 1000 x 300 mm
- 8 niveau(s) met legborden van hoogwaardig dun plaatstaal, zonder afdeklegbord / 8 ordnerhoogtes voor 96 ordners
- niveaus met aanslagrand en legbordrand aan de zijkant van het bovenste vakniveau (zonder extra schoren), stabiliteit in de lengte- en diepterichting en veiligheidsrand
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand



- constructie van staal
- staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- inhoud levering: aanbouwstelling met 2 staanders, aantal niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- montage-instructie: De profielen worden verbonden met de legborden middels schroeven, gedeeltelijk versterkt met hoekplaten

Technische details

| | | | |
|--------------------------------|---|---------------------|--|
| meubeltype | stelling | dekvloer | nee |
| stellingtype | dossierstelling | vakbreedte | 1000 mm |
| stellingsysteem | schroefstelsysteem | vakdiepte | 300 mm |
| stellingveld | aanbouwveld | ordnercapaciteit | 96 stuks |
| geschikt voor (branches) | archiefruimtes | kleur standaard | lichtgrijs // RAL7035 |
| hoogte | 2900 mm | kleur bodem | lichtgrijs // RAL7035 |
| breedte | 1000 mm | veldlast | 540 kg |
| diepte | 300 mm | oppervlak legbord | verzinkt // m. kunststof coating |
| legborden / schappen aantal | 8 stuks | oppervlak standaard | verzinkt // m. kunststof coating |
| ordnerhoogtes | 8 stuks | kleur uitvoering | lichtgrijs // RAL7035 |
| vaklast | 60 kg | inhoud levering | aanbouwstelling met 2 staanders, aantal niveaus zie aanbod |
| legbord-/niveautype | plaatstalen legbord | levering | gedemonteerd |
| legborden / niveaus uitrusting | aanslagranden// legbordrand aan de zijkant // veiligheidsrand | certificering | GS // RAL-keurmerk |
| gebruik | eenzijdig | garantie | 5 jaar |
| materiaal | staal | gewicht | 23,42 kg |
| stelling uitrusting | legborden | | |




Gerelateerde Producten

716545



legbord voor dossierstelling, breedte x diepte 1000 x 300 mm, voor een vaklast van 60 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 213052 |  | tape, standaardkleur, van PVC in wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm |
| 231461 |  | in hoogte variable vouwdoos, van graspapier (30%)/golfkarton (70%) in lichtbruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 305 x 220 x 100 - 150 mm, automatische bodem |
| 991798 |  | bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 25 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit |