


## toit de protection

### Siegen S29

rayonnage suivant, hauteur x largeur x profondeur 2000 - 2250 x 4300 x 4660 mm, toit en tôle trapézoïdale, structure en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion RAL9002 blanc gris



Numéro d'article: 975179



## Abri Siegen S29

### Champ de montage

toit de protection





- rayonnage suivant
- hauteur x largeur x profondeur 2000 - 2250 x 4300 x 4660 mm
- charge de neige 75 kg/m<sup>2</sup>
- toit en tôle trapézoïdale
- structure en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion RAL9002 blanc gris
- utilisation double face
- note de commande : déchargement par gerbeur ou par grue obligatoire

## Détails techniques






équipement d'extérieur	toit de protection	matériau de toiture	tôle trapézoïdale
type de toit de protection	toit de protection	surface de toiture	galvanisé
champ de toit de protection	rayonnage suivant	couleur du toit	blanc gris // RAL9002
hauteur	2000-2250 mm	couleur de panneau	blanc gris // RAL9002

largeur	4300 mm	matériau de châssis	acier
profondeur	4660 mm	surface de châssis	galvanisé
utilisation	double face	couleur du châssis	blanc gris // RAL9002
charge de neige	75 kg/m <sup>2</sup>	Poids	320 kg

## Accessoires

376822		arceau d'appui pour vélos, hauteur x longueur x profondeur 415 x 2100 x 710 mm, 2 x 6 emplacements de réglage (utilisation double face), pour 55 mm roues larges, structure en acier (vissé) galvanisé à chaud
975259		Paroi latérale pour abri pour cycles, suivant à droite, paroi en tôle trapézoïdale galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL9002 blanc gris, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
975317		Paroi latérale pour abri pour cycles, suivant à gauche, paroi en tôle trapézoïdale galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures en RAL9002 blanc gris, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
975339		Gouttière avec tube de descente pour abri pour cycles, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

## Cela s'adapte aussi ...

202021		sac poubelle, capacité 120 l, En LDPE épaisseur 60 µm, longueur x largeur 1100 x 700 mm, en bleu
202835		pince ramasse-débris, bout de pince en plastique, ouverture de prise 105 mm, longueur 1050 mm, en aluminium, anodisé
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
306339		poubelles grillagées, convient pour extérieur, capacité 27 l, hauteur 430 mm, pour fixation sur montant ou murale, corps acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, soubassement plein
376797		arceau d'appui pour vélos, hauteur x longueur x profondeur 415 x 2100 x 550 mm, 6 emplacements de réglage (utilisation à un côté), pour 55 mm roues larges, structure en acier (vissé) galvanisé à chaud