


DIGITUS Professional Fachboden für 19"-Schränke mit 600 mm Tiefe, 1HE DN-97644 4016032364962



1HE Fachboden für 600 mm tiefe Schränke einstellbar, 350 mm Tiefe, Farbe Grau (RAL 7035)

Die Fachböden sind einfach den vier 19"-Winkelprofilen Ihrer 19"-Schränke zu installieren. Durch das stabile, perforierte Lochblech mit hohen Ladekapazitäten sind sie die optimale Tragfläche für Ihre Komponenten. Die Fachböden sind erhältlich in den Farben Lichtgrau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005).

- 1 Zur Befestigung an den vier 19"-Winkelprofilen
- 1 Kompatibel mit allen gängigen 19"-Winkelprofilen
- 1 Stabiles, perforiertes Lochblech
- 1 Variable Befestigungsschienen: 350 mm bis 500 mm in der Tiefe
- 1 Vordere Befestigungsschienen sind im Lieferumfang montiert
- 1 Lieferung erfolgt komplett mit Befestigungsmaterial
- 1 Belastbar bis zu 50 kg
- 1 Höheneinheiten: 1HE
- 1 Abmessungen (HxB): 44,5 x 482 mm
- 1 Verpackungsabmessungen (HxBxT): 55 x 500 x 375 mm
- 1 Gewichte: 2,38 kg (Netto); 2,65 (Brutto)
- 1 Farbe Grau (RAL 7035)
- 1 HE: 1
- 1 Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- 1 Gewicht: 2.38 kg



DIGITUS Professional Fachboden für 19"-Schränke mit 600 mm Tiefe, 1HE DN-97644 4016032364962

→ **Logistik**

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	1	2,65	37,50	50,00	5,50	10312,50
Innen-VPE	1	2,65	35,00	48,20	4,45	7507,15
Einzel-VPE	1	2,65	35,00	48,20	4,45	7507,15
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	35,00	48,20	4,45	7507,15

→ **Verpackungstyp:**

